



# CoreLine Industriarmatur: Nem installation. Fremragende belysning.

## CoreLine Industriarmatur

CoreLine Industriarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Coreline Industriarmatur er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Industriarmatur WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere i loftet eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

# CoreLine Industriarmatur

## Fordele

- Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger
- Hurtig installation uden brug af værktøj på lofter eller pendelmontering (indendørs og udendørs)
- Fleksibel montering - drejelige, frit placerbare monteringsbeslag
- Ideel til anvendelser med kreaturer (landbrug) og fødevarer - forseget, ammoniak-resistent version (PMMA)
- Moderne industrielt design af PC-version, som er velegnet til haller, gangarealer og almen belysning

## Funktioner

- WT210C fås i 2 versioner: Ammoniak-resistent, forseget PMMA og polykarbonatdæksel (PC)
- Høj grad af beskyttelse mod vand, støv og slag: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstrøm på 80 % af startniveauet; op til 130 lm/W
- Monteringsbeslag af rustfrit stål (316) og valgfri pendelmonteringssæt til indendørs og udendørs installation
- Ledningsføring installeret med eksternt push-in-stik for hurtig installation

## Anvendelsesområder

- Fødevarerindustrien (PMMA-version)
- Dyrebrug (PMMA-version)
- Haller og gangarealer (PC-version)
- (Delvis) åbne parkeringspladser, garager
- Værksteder
- Almen belysning

## Versions





Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PC, L1200



Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PC, L1500

# CoreLine Industriarmatur


## Målskitse



## Oplysninger om produktet



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation

# CoreLine Industriarmatur

## Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

## Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Meget bred stråle

## Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

## Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP68

## Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM3
Lysstrømtolerance	+/-10%


## Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5.000 lm
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7.000 lm


## Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W	911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401828084



Polar Normal (separate) - null - 911401828184

