



CoreLine Tubular Waterdicht: Eenvoudige installatie. Uitstekende verlichting.

CoreLine Waterdicht Tubular

CoreLine Tubular Waterproof lost de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. CoreLine Tubular Waterproof is een betrouwbare, efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen. De ammoniakbestendige en verzegelde armatuur (PMMA-buis) is geschikt voor toepassingen op het gebied van dierverlichting, veehouderij en levensmiddelen, terwijl de PC-uitvoering een modern en industrieel ontwerp biedt dat geschikt is voor een groot aantal algemene verlichtingstoepassingen. Beide uitvoeringen worden geleverd met aanzienlijke stof-, water- en schokbescherming, waardoor ze relevant zijn voor specifieke toepassingen. CoreLine Tubular Waterproof WT210C armaturen beloven energiebesparing en minder onderhoud. Tegelijkertijd kunnen ze in een mum van tijd en zonder gereedschap worden geïnstalleerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en een externe connector, waardoor de armatuur niet hoeft te worden geopend. Deze waterdichte verlichtingsoplossingen zijn flexibel te monteren aan plafonds of te hangen, zowel binnen als buiten.

CoreLine Waterdicht Tubular

Voordelen

- Snelle installatie zonder gereedschap, op plafonds of hangende montage (binnen en buiten)
- Flexibele montage - draaibare, vrij te positioneren montagebeugels
- Ideaal voor toepassingen in de veeteelt (veehouderijen) en de levensmiddelensector - verzegelde, ammoniakbestendige versie (PMMA)
- Modern, industrieel ontwerp van PC-versie geschikt voor hallen, doorgangsruidten en algemene verlichting
- Voldoet aan HACCP en IFS normen
- Gemakkelijk schoonmaken door productvorm

Kenmerken

- WT210C verkrijgbaar in 2 versies: ammoniakbestendig (PMMA) en polycarbonaat (PC)
- Hoge bescherming tegen water, stof en schokken: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Roestvrij stalen montagebeugels en optionele pendelmontagesets voor installatie binnen en buiten
- Externe insteekconnector voor snelle installatie en gemakkelijk doorlussen
- UV-resistent

Toepassing

- Voedingsmiddelenindustrie (PMMA-uitvoering)
- Veehouderijen (PMMA-uitvoering)
- Hallen en doorgangsruidten (PC-uitvoering)
- (Half) open parkeerplaatsen, garages
- Werkplaatsen
- Algemene verlichting

Versions





Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PC, L1200



Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PC, L1500

CoreLine Waterdicht Tubular


Maatschets



Productgegevens



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine Waterdicht Tubular

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Zeer brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 68

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38)SDCM3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514947375	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5.000 lm
8719514947382	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7.000 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514947375	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514947382	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W

CoreLine Waterdicht Tubular

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401828084



Polar Normal (separate) - null - 911401828184

