



CoreLine Highbay gen5: Łatwa instalacja. Doskonałe oświetlenie.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5 to innowacyjna i łatwa w użyciu oprawa oświetleniowa z linii CoreLine. Jest niezawodna i wysoce wydajna, charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, zapewnia dużą oszczędność energii i nie jest wymagająca pod względem konserwacji. Oprawa CoreLine Highbay jest przy tym bardzo łatwa w obsłudze. Można bez trudu podłączyć ją do istniejącej sieci elektrycznej bez otwierania oprawy za pomocą zewnętrznego złącza o klasie szczelności IP65. Do wyboru są kąty rozsyłu światła: wąski i szeroki. Można dzięki temu dopasować oświetlenie do indywidualnych potrzeb. W serii dostępne są również oprawy InterAct Ready z wbudowaną łącznością bezprzewodową oraz zintegrowanymi czujnikami ruchu i światła dziennego. Dzięki temu oprawy CoreLine Highbay Gen5 mogą być stosowane z dowolnym systemem oświetleniowym, który jest podłączony do InterAct.

Korzyści

- Niższe koszty energii i konserwacji
- Łatwa instalacja – pojedynczemu hakowi zwieszakowemu i zewnętrznemu łącznikowi, z dodatkowym zaczepami montażowym zapewniającym większą elastyczność
- Idealny do instalacji ogólnych, o solidnej konstrukcji i wysokiej odporności na wodę i kurz (IP65)
- Wybór czterech typów produktów: BY121P, BY122P, BY120P i BY122X

CoreLine Highbay Gen5





Cechy

- Długa żywotność i wysoka wydajność: 50 000 godzin ze strumieniem świetlnym nie mniejszym niż 85% względem poziomu wyjściowego; do 160 lm/W
- Wybór opcji wiązki: wąska i szeroka wiązka, zapewniająca niski poziom ośnienia bez dodatkowych akcesoriów
- Nowoczesna obudowa wysokiej jakości z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Jednopunktowy system mocowania i zamontowana złączka elektryczna o klasie szczelności IP65
- Wersje opcjonalne: ściemnianie DALI, zintegrowana łączność bezprzewodowa (InterAct Ready)

Zastosowanie




- Ogólne zakłady produkcyjne
- Sale wystawowe i targowe
- Magazyny i centra logistyczne
- Salony z wysokim sufitem

Rysunki techniczne




CoreLine Highbay Gen5


Rysunki techniczne




Więcej o produkcie



CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, with sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

CoreLine Highbay Gen5

Więcej o produkcie

CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine highbay gen5, with sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket mounting




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view



CoreLine Highbay Gen5

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
-------------------------------	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP65

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia	Od -30°C do +50°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	0,5
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 jednostka
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 jednostka
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 jednostka
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 jednostka
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 jednostki
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 jednostki
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 jednostki
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 jednostki
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 jednostka
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 jednostka
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 jednostki
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 jednostki
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 jednostka
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 jednostka
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 jednostka
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 jednostka
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 jednostka
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 jednostka
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 jednostka
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 jednostka
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 jednostka
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 jednostka
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 jednostka
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 jednostka
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 jednostka
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 jednostka
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 jednostka
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 jednostka
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 jednostka
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 jednostka
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 jednostka
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 jednostka
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 jednostka
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 jednostka
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 jednostka
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	174 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła	95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	174 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	174 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	174 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Wąski rozsył światła
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Szeroki rozsył światła
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Wąski rozsył światła
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Szeroki rozsył światła
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Wąski rozsył światła
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Szeroki rozsył światła
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	163 lm/W	20 500 lm	Wąski rozsył światła
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	163 lm/W	20 500 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Wąski rozsył światła
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Szeroki rozsył światła
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	163 lm/W	20 500 lm	Wąski rozsył światła
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	163 lm/W	20 500 lm	Szeroki rozsył światła
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Wąski rozsył światła
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Szeroki rozsył światła
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	167 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	167 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	167 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	167 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Wąski rozsył światła
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Szeroki rozsył światła
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(K)	(lm/W)	(lm)	
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Wąski rozsył światła
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Szeroki rozsył światła
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(K)	(lm/W)	(lm)	
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Wąski rozsył światła
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Szeroki rozsył światła

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	144 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	144 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	144 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	144 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	154 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	154 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	154 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	154 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	181 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	181 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	190 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	190 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	121 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	121 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	69 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	69 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	126 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	126 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	121 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	121 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	69 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	69 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	126 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	126 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	93 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	93 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	63 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	63 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	63 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	63 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	88 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	88 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	69 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	69 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	122 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	122 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	147 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	147 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	182 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	182 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Tak	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Tak	-	20%

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Tak	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Tak	-	20%
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Tak	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Tak	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Tak	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Tak	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Tak	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Tak	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Tak	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Tak	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Tak	-	10%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Tak	-	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Tak	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Tak	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)




Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401629208




Polar Normal (separate) - 911401629408




Polar Normal (separate) - 911401629308




Polar Normal (separate) - 911401629508



Polar Normal (separate) - 911401629608



Polar Normal (separate) - 911401629708



Polar Normal (separate) - 911401629808



Polar Normal (separate) - 911401629908




Polar Normal (separate) - 911401630008




CoreLine Highbay Gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401630208




Polar Normal (separate) - 911401630308




Polar Normal (separate) - 911401630108




Polar Normal (separate) - 911401630408




Polar Normal (separate) - 911401630508




Polar Normal (separate) - 911401630608




Polar Normal (separate) - 911401630708




Polar Normal (separate) - 911401630808




Polar Normal (separate) - 911401630908



Polar Normal (separate) - 911401631008




Polar Normal (separate) - 911401631108




Polar Normal (separate) - 911401631208

CoreLine Highbay Gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401631308




Polar Normal (separate) - 911401631408




Polar Normal (separate) - 911401631608




Polar Normal (separate) - 911401631708




Polar Normal (separate) - 911401631808




Polar Normal (separate) - 911401631508




Polar Normal (separate) - 911401631908




Polar Normal (separate) - 911401632008




Polar Normal (separate) - 911401632308



Polar Normal (separate) - 911401632108




Polar Normal (separate) - 911401632208




Polar Normal (separate) - 911401632508

CoreLine Highbay Gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401632408




Polar Normal (separate) - 911401632608




Polar Normal (separate) - 911401632808




Polar Normal (separate) - 911401632908



Polar Normal (separate) - 911401632708



Polar Normal (separate) - 911401633008



Polar Normal (separate) - 911401633108

