



Наша найефективніша світлодіодна свічка

Це найефективніша світлодіодна свічка від бренду Philips. 210 лм/Вт допомагає закріпити заяву компанії про стійкий розвиток. Термін служби 50000 годин допомагає продовжити цикл заміни, щоб зменшити відходи. Це не тільки продукт із високими технічними характеристиками, але й якість світла бренду Philips

Переваги

- енергозбереження, на 60% менше енергії в порівнянні зі стандартними світлодіодними свічками Philips.
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна звичайних ламп


Applications

- Застосування для дому
- Готелі: ресторани та готелі

Характеристики

- Укraj висока енергоефективність, 210 лм/Вт
- Тривалий термін служби, більш ніж утричі довший термін служби порівняно зі звичайними світлодіодними виробами
- Добре оптимізований зовнішній вигляд без впливу на додаток. Проста установка
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Екологічно чисті: не містять ртуті й інших небезпечних речовин

Версії




Product standard image



LED CLA 40W P45 E27 2700K
CL UE SRT4

Розміри



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Загальна інформація

Номінальний термін служби	50 000 година (-н)
Цикл перемикання	500 000

Світлотехнічні

Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променю (ном.)	300 °
Світловий потік	485 lm
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	2,3 W
Еквівалент потужності у ватах	40 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Температура

Макс. T-Case (ном.)	70 °C
---------------------	-------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
---------------	----------

Затвердження й застосування

Споживання енергії кВт/1000 год	3 kWh
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003800702	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929003800702	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45