



Snadná inovace městského osvětlení a řešení úspory energie v nadčasovém horizontu

AluRoad gen2

Rodina AluRoad gen2 je k dispozici ve 2 verzích, standardní AluRoad gen2 a AluRoad gen2 Pro. Jsou k dispozici ve 2 velikostech, Mini a Medium. Standardní AluRoad gen2 jako BGP020 Mini a BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro jako BGP021 Mini a BGP026 Medium. Standardní řada AluRoad gen2 je vybavena pevným montážním třmenem pro sklon vrcholu sloupu na úrovni 0 stupňů i pro boční vstup s omezeným záporným sklonem. Řada AluRoad gen2 Pro je vybavena nastavitelným montážním třmenem umožňujícím nastavení sklonu na vrcholu sloupu i bočního vstupu, a to s kladným i záporným sklonem. Řada AluRoad gen2 vám umožňuje snadno inovovat městské osvětlení a využívat výhod technologie LED, která je navržena tak, aby dále minimalizovala celkové náklady na investice a vlastnictví. Tato řada je vhodná jak pro novostavby a ulice, tak i pro renovaci stávajících instalací. Tato cenově dostupná řada nabízí čistý a nadčasový design, který splyne s prostředím, přičemž také představuje vysoce kvalitní možnosti osvětlení a nadčasová řešení s významnými úsporami energie a údržby během dlouhé provozní životnosti.

Výhody

- Snadná instalace na vrchol sloupu i s bočním vstupem.
- Přívětivé celkové provozní náklady.
- Nižší počáteční investice.
- Výrazné snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy
- možnost další úspory energie dosažitelné při použití CLO nebo samostatného stmívání, jako je řešení Dynadim.
- Aplikace Signify Service tag (identifikace jedinečným kódem QR) pro získání informací o údržbě, montáži a náhradních dílech.


Vlastnosti

- Snadná instalace na vrchol sloupu i s bočním vstupem.
- Zajímavé celkové náklady na vlastnictví díky budoucím úsporám energie.
- Nižší počáteční investice.
- Výrazné snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy
- Další úspor energie lze dosáhnout použitím CLO nebo samostatného stmívání, jako je Dynadim. Jistě, při použití verzí Ultra Efficient dostupných v rámci rodiny.
- Aplikace Signify Service tag (identifikace jedinečným kódem QR) pro získání informací o údržbě, montáži a náhradních dílech.



Aplikace

- Silnice a ulice
- Rezidenční oblasti
- Chodníky
- Průmyslové zóny


Rozměrové výkresy



Dimensions (mm)								
Luminaire	A	B	C	D	D'	E	F	G
Mini BGPO2.1 spigot Ø48-60	428	405	74	102		336	230	115
Mini BGPO2.1 spigot Ø60-76	480	405	74		152	336	230	115
Medium BGPO2.6 spigot Ø48-60	573	550	74	102		482	230	115
Medium BGPO2.6 spigot Ø60-76	625	550	74		152	482	230	115



Dimensions (mm)							
Luminaire	A	B	C	D	E	F	G
Mini BGPO2.0	447	70	112	111	334	230	88
Medium BGPO2.5	592	70	112	111	481	230	88



Detaily o výrobku

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Detaily o výrobku

AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	70
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	LED34
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	LED51
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	LED69
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	LED34
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	LED51
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	LED69
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	LED69
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	LED34
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	LED51
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	LED69
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	LED51
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	LED51
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	LED69
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	LED91
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	LED113
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	LED147
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	LED91
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	LED113
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	LED113
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	LED147
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	LED113
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	LED147
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	LED147
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	2 992 lm
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	4 350 lm
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	5 848 lm
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	2 992 lm
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	4 350 lm
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	5 848 lm
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	23° x 59° x 148°	730 teplá bílá	3000 K	5 848 lm
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	3 026 lm
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	4 400 lm
47011800	BGP021 LED69/730 II	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	5 916 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
	DN GR SRT 48/60A				
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	2 937 lm
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	4 312 lm
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	5 742 lm
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	2 904 lm
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	4 263 lm
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	5 742 lm
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutrální bílá	4000 K	2 937 lm
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutrální bílá	4000 K	4 312 lm
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutrální bílá	4000 K	5 742 lm
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 teplá bílá	3000 K	2 937 lm
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 teplá bílá	3000 K	4 312 lm
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 teplá bílá	3000 K	5 568 lm
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 teplá bílá	3000 K	2 904 lm
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 teplá bílá	3000 K	4 263 lm
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 teplá bílá	3000 K	5 568 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	2 937 lm
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	4 312 lm
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	5 568 lm
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	7 740 lm
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	9 775 lm
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	12 325 lm
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	7 740 lm
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	23° x 59° x 148°	740 neutrální bílá	4000 K	9 890 lm
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	23° x 59° x 148°	730 teplá bílá	3000 K	9 890 lm
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	23° x 59° x 148°	730 teplá bílá	3000 K	12 325 lm
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	9 890 lm
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	23° x 44° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	12 325 lm
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	7 482 lm
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	9 030 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
		svítidla			
76887100	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	11 475 lm
	LED147/740 II		neutrální		
	DM CLO-DDF2		bílá		
76891800	BGP025	23° x 59° x 148°	740	4000 K	7 482 lm
	LED91/740 II		neutrální		
	DW CLO-DDF2		bílá		
76892500	BGP025	23° x 59° x 148°	740	4000 K	9 030 lm
	LED113/740 II		neutrální		
	DW CLO-DDF2		bílá		
76893200	BGP025	23° x 59° x 148°	740	4000 K	11 475 lm
	LED147/740 II		neutrální		
	DW CLO-DDF2		bílá		
76897000	BGP025	23° x 44° x 152°	740	4000 K	7 568 lm
	LED91/740 II		neutrální		
	DN CLO-DDF2		bílá		
76898700	BGP025	23° x 44° x 152°	740	4000 K	9 135 lm
	LED113/740 II		neutrální		
	DN CLO-DDF2		bílá		
76899400	BGP025	23° x 44° x 152°	740	4000 K	11 610 lm
	LED147/740 II		neutrální		
	DN CLO-DDF2		bílá		
76903800	BGP025	5° x 55° x 150°	730 teplá	3000 K	7 482 lm
	LED91/730 II		bílá		
	DM CLO-DDF2				

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
		svítidla			
76904500	BGP025	5° x 55° x 150°	730 teplá	3000 K	9 030 lm
	LED113/730 II		bílá		
	DM CLO-DDF2				
76905200	BGP025	5° x 55° x 150°	730 teplá	3000 K	11 475 lm
	LED147/730 II		bílá		
	DM CLO-DDF2				
76909000	BGP025	23° x 59° x 148°	730 teplá	3000 K	7 482 lm
	LED91/730 II		bílá		
	DW CLO-DDF2				
76910600	BGP025	23° x 59° x 148°	730 teplá	3000 K	9 030 lm
	LED113/730 II		bílá		
	DW CLO-DDF2				
76911300	BGP025	23° x 59° x 148°	730 teplá	3000 K	11 475 lm
	LED147/730 II		bílá		
	DW CLO-DDF2				
76915100	BGP025	23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	7 568 lm
	LED91/730 II		bílá		
	DN CLO-DDF2				
76916800	BGP025	23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	9 135 lm
	LED113/730 II		bílá		
	DN CLO-DDF2				
76917500	BGP025	23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	11 610 lm
	LED147/730 II		bílá		
	DN CLO-DDF2				

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	Střední vyzařování
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	Střední vyzařování
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	Střední vyzařování
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	Široké vyzařování
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	Široké vyzařování
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	Široké vyzařování
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	Široké vyzařování
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	Úzké vyzařování
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	Úzké vyzařování
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Úzké vyzařování
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	Střední vyzařování
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	Střední vyzařování
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	Střední vyzařování
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	Široké vyzařování
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	Široké vyzařování
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	Široké vyzařování
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	Široké vyzařování
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	Úzké vyzařování
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Úzké vyzařování
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Střední vyzařování

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyzařování
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Úzké vyzařování

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	19,4 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	28 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	39 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	19 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	28 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	38,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	41 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	20,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	29,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	28,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	41 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	49,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	81 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	49 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	64 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	85 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	64 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	85 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	Ne
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	Ano

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	85 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	Ne
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	Ne
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	Ano
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	Ne
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	Ne
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	Ne
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Ano
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Ano
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Ano
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Ano
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Ano
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Ano
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Ano
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Ano
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Ano
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Ano
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Ano
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Ano
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Ano
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Ano
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Ano
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Ano
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Ano
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Ano
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Ano
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	Ano
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	Ne
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	Ne
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	Ano
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	Ne
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	Ne
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	Ne
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Ne
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Ano
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Ano
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Ano
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Ano
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Ano
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Ano
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Ano
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Ano
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Ano
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Ano
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Ano
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Ano
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Ano
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Ano
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Ano
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Ano
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Ano
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	IK09
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	IK09
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	IK09
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	IK09
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	IK09
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	IK09
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	IK09
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	IK09
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	IK09
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	IK09
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	IK08
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	IK09
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	IK09
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	IK09
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	IK09
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	IK09
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	IK09
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	IK09
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	IK09
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	IK09
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	IK08


Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	BGP021
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	BGP021
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	BGP021
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	BGP021
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	BGP021
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	BGP021
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	BGP021
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	BGP021
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	BGP021
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	BGP021
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020


Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	BGP026
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	BGP026
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	BGP026
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	BGP026
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	BGP026
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	BGP026
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	BGP026
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	BGP026
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	BGP026
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870321




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870315




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870313




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870316




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870307




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870308



Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870320




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870306




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870312


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870304




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870303




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870305




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870318




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870317




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870310



Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870309




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870314



Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870319

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870311

