



Z łatwością zmodernizuj oświetlenie w swoim mieście, aby zapewnić oszczędność energii

AluRoad gen2

Rodzina AluRoad gen2 jest dostępna w 2 rozmiarach, Mini i Medium. Jest wyposażona w regulowany uchwyt montażowy umożliwiający ustawienie nachylenia zarówno w przypadku montażu na szczycie słupa, jak i na wysięgniku. Ta rodzina opraw charakteryzuje się czystym i ponadczasowym wzornictwem, który wkomponowuje się w otoczenie, a przy tym zapewnia wysokiej jakości oświetlenie i stanowi przyszłościowe rozwiązanie, zapewniające znaczne, długoterminowe oszczędności w zakresie zużycia energii oraz konserwacji.

Korzyści

- Łatwa instalacja na słupie lub wysięgniku
- Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania.
- Energooszczędność
- Oznakowanie serwisowe Signify Service Tag (unikalna identyfikacja QR) do celów konserwacji, instalacji i informacji o częściach zamiennych.

Cechy

- Łatwa instalacja na słupie lub wysięgniku
- Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania
- Energooszczędność
- Oznakowanie serwisowe Signify Service Tag (unikalna identyfikacja QR) do celów konserwacji, instalacji i informacji o częściach zamiennych.

AluRoad gen2

Zastosowanie

- Drogi i ulice
- Tereny zewnętrzne
- Parkingi
- Tereny przemysłowe


Wersje




AluRoad gen2 Pro Mini side entry

Rysunki techniczne

Dimensions (mm)								
Luminaire	A	B	C	D	D'	E	F	G
Mini BGPO21 szpigot Ø48-60	428	405	74	102		336	230	115
Mini BGPO21 szpigot Ø60-76	480	405	74		152	336	230	115
Medium BGPO26 szpigot Ø48-60	573	550	74	102		482	230	115
Medium BGPO26 szpigot Ø60-76	625	550	74		152	482	230	115



Dimensions (mm)						
Luminaire	A	B	C	D	E	F
Mini BGPO20	447	70	112	111	334	230
Medium BGPO25	592	70	112	111	481	230



Więcej o produkcie

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



Więcej o produkcie

AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



Więcej o produkcie



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne		
Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	LED34
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	LED51
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	LED69
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	LED34
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	LED51
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	LED69
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	LED69
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	LED34
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	LED51
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	LED69
49920100	BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	LED56
49921800	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	LED70
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	LED120
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	LED51
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	LED51
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	LED69
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	LED91
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	LED113
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	LED147
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	LED91
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	LED113
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	LED113

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	LED147
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	LED113
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	LED147
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	LED147
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order	Full Product	Kąt rozsyłu	Barwa	Skorelowana		
Code	Name	światła oprawy	źródła	temperatura	Strumień	
		oświetleniowej	światła	barwowa	Świetlny	
				(Nom)		
46995200	BGP021	5° x 55° x 150°	740	4000 K	2 992 lm	
	LED34/740 II		neutralna			
	DM GR 48/60A		biel			
46996900	BGP021	5° x 55° x 150°	740	4000 K	4 350 lm	
	LED51/740 II		neutralna			
	DM GR SRT		biel			
	48/60A					
46997600	BGP021	5° x 55° x 150°	740	4000 K	5 848 lm	
	LED69/740		neutralna			
	DM GR SRG10		biel			
	48/60A					
47001900	BGP021	23° x 59° x 148°	740	4000 K	2 992 lm	
	LED34/740		neutralna			
	DW GR SRT		biel			
	48/60A					
47002600	BGP021	23° x 59° x 148°	740	4000 K	4 350 lm	
	LED51/740 II		neutralna			
	DW GR		biel			
	SDM10E					
	48/60A					
47003300	BGP021	23° x 59° x 148°	740	4000 K	5 848 lm	
	LED69/740 II		neutralna			
	DW GR SRT		biel			
	48/60A					

Order	Full Product	Kąt rozsyłu	Barwa	Skorelowana		
Code	Name	światła oprawy	źródła	temperatura	Strumień	
		oświetleniowej	światła	barwowa	Świetlny	
				(Nom)		
47006400	BGP021	23° x 59° x 148°	730 barwa	3000 K	5 848 lm	
	LED69/730 II		ciepło-			
	DW GR		biała			
	48/60A					
47009500	BGP021	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	3 026 lm	
	LED34/730 DN		ciepło-			
	GR 48/60A		biała			
47010100	BGP021	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	4 400 lm	
	LED51/730 II		ciepło-			
	DN GR 48/60A		biała			
47011800	BGP021	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	5 916 lm	
	LED69/730 II		ciepło-			
	DN GR SRT		biała			
	48/60A					
49920100	BGP021	5° x 55° x 150°	740	4000 K	4 760 lm	
	LED56/740		neutralna			
	DM10 GR		biel			
	48/60A					
49921800	BGP021	5° x 55° x 150°	740	4000 K	5 880 lm	
	LED70/740		neutralna			
	DM10 GR		biel			
	48/60A					

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura	
				barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	5° x 55° x 150°	740	4000 K	10 320 lm
			neutralna		
			biel		
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740	4000 K	2 937 lm
			neutralna		
			biel		
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740	4000 K	4 312 lm
			neutralna		
			biel		
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740	4000 K	5 742 lm
			neutralna		
			biel		
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740	4000 K	2 904 lm
			neutralna		
			biel		
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740	4000 K	4 263 lm
			neutralna		
			biel		
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740	4000 K	5 742 lm
			neutralna		
			biel		
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740	4000 K	2 937 lm
			neutralna		
			biel		
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740	4000 K	4 312 lm
			neutralna		
			biel		
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740	4000 K	5 742 lm
			neutralna		
			biel		
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa	3000 K	2 937 lm
			ciepło-		
			biała		
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa	3000 K	4 312 lm
			ciepło-		
			biała		
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa	3000 K	5 568 lm
			ciepło-		
			biała		
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa	3000 K	2 904 lm
			ciepło-		
			biała		
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa	3000 K	4 263 lm
			ciepło-		
			biała		
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa	3000 K	5 568 lm
			ciepło-		
			biała		

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura	
				barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	2 937 lm
			ciepło-		
			biała		
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	4 312 lm
			ciepło-		
			biała		
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	5 568 lm
			ciepło-		
			biała		
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	5° x 55° x 150°	740	4000 K	7 740 lm
			neutralna		
			biel		
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	5° x 55° x 150°	740	4000 K	9 775 lm
			neutralna		
			biel		
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	5° x 55° x 150°	740	4000 K	12 325 lm
			neutralna		
			biel		
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	23° x 59° x 148°	740	4000 K	7 740 lm
			neutralna		
			biel		
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	23° x 59° x 148°	740	4000 K	9 890 lm
			neutralna		
			biel		
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	23° x 59° x 148°	730 barwa	3000 K	9 890 lm
			ciepło-		
			biała		
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	23° x 59° x 148°	730 barwa	3000 K	12 325 lm
			ciepło-		
			biała		
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	9 890 lm
			ciepło-		
			biała		
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	23° x 44° x 152°	730 barwa	3000 K	12 325 lm
			ciepło-		
			biała		
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740	4000 K	7 482 lm
			neutralna		
			biel		
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740	4000 K	9 030 lm
			neutralna		
			biel		

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom) Strumień Świetlny	
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	11 475 lm
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	7 482 lm
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	9 030 lm
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	11 475 lm
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K	7 568 lm
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K	9 135 lm
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K	11 610 lm
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	7 482 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom) Strumień Świetlny	
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	9 030 lm
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	11 475 lm
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	7 482 lm
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	9 030 lm
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	11 475 lm
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	7 568 lm
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	9 135 lm
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło-biała	3000 K	11 610 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	Średni rozsył
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	Średni rozsył
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	Średni rozsył
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	Szeroki rozsył
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	Szeroki rozsył
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	Szeroki rozsył
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	Szeroki rozsył
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	Wąski rozsył
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	Wąski rozsył
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Wąski rozsył
49920100	BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	Szeroki rozsył
49921800	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	Szeroki rozsył
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	Szeroki rozsył
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	Średni rozsył
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	Średni rozsył
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	Średni rozsył
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	Szeroki rozsył
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	Szeroki rozsył
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	Szeroki rozsył
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	Szeroki rozsył
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	Wąski rozsył
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Wąski rozsył
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	19,4 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	28 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	28 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	38,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	20,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	29,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
49920100	BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	31 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
49921800	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	39,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	65 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	49 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	Nie
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	Tak
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	Nie
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	Tak
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	Nie
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	Tak
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	Nie
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	Nie
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	Nie
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Tak
49920100	BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	Tak
49921800	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	Tak
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	Tak
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Tak
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	Tak
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	Nie
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	Nie
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	Nie
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	Tak
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	Nie
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	Nie
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	Nie
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Nie
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	IK09
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	IK09
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	IK09
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	IK09
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	IK09
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	IK09
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	IK09
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	IK09
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	IK09
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	IK09
49920100	BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	IK09
49921800	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	IK09
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	IK09
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	IK08
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	IK09
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	IK09
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	IK09
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	IK09
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	IK09
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	IK09
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	IK09
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	IK09
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	IK08


Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
46995200	BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A	BGP021
46996900	BGP021 LED51/740 II DM GR SRT 48/60A	BGP021
46997600	BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 48/60A	BGP021
47001900	BGP021 LED34/740 DW GR SRT 48/60A	BGP021
47002600	BGP021 LED51/740 II DW GR SDM10E 48/60A	BGP021
47003300	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	BGP021
47006400	BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A	BGP021
47009500	BGP021 LED34/730 DN GR 48/60A	BGP021
47010100	BGP021 LED51/730 II DN GR 48/60A	BGP021
47011800	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	BGP021
49920100	BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	BGP021
49921800	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	BGP021
49922500	BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	BGP026
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
46998300	BGP026 LED91/740 II DM GR SRT 48/60A	BGP026
46999000	BGP026 LED113/740 II DM GR 48/60A	BGP026
47000200	BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 48/60A	BGP026
47004000	BGP026 LED91/740 II DW GR 48/60A	BGP026
47005700	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	BGP026
47007100	BGP026 LED113/730 DW GR SRG10 48/60A	BGP026
47008800	BGP026 LED147/730 II DW GR 48/60A	BGP026
47012500	BGP026 LED113/730 II DN GR 48/60A	BGP026
47013200	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	BGP026
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870321




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870315




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870313




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870316




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870307




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870308



Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870320




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870306




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870312


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP026I - 910925870395




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870304




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870303




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870305




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870318




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870317



Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870310




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870309




Polar Normal (separate) - BGP021I - 910925870314


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870319



Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870311



Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870394



Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870393

