



Moderniseer je benzinstation met slimme verlichting

Mini 300 LED gen3

Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinstation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Mini 300 LED gen3, de ultramoderne LED-armaturen met light on demand intelligente bewegingsdetectie, tilt energiebesparing naar een hoger niveau door te dimmen, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid. De lichtscenario's kunnen bij de eerste installatie of tijdens de levensduur van de producten aan je voorkeur worden aangepast. De optionele Master-Slave combinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig en één Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 basisarmaturen aansturen. Dit heeft niet alleen een positief effect op je investering, maar kan ook leiden tot extra energiebesparing. Mini 300 LED gen3 armatuur is zo licht dat hij moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd. Armatuurinstellingen kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat je niet op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Mini 300 LED App kan zelfs de status van het armatuur worden afgelezen terwijl je op de vloer staat. De Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Mini 300 LED gen3

Voordelen

- Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinstations.
- Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.
- Gemakkelijke in gebruikstelling en opties voor draadloze bediening met smartphones en tablets.
- Licht in gewicht en uiterst eenvoudig voor het gemakkelijk en snel monteren, ook volledig in bestaande installaties in te passen.


Kenmerken

- Zeer efficiënt long-life LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.
- SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijd klok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.
- BASIC+-regelsysteem, alleen met bij de productie ingestelde bewegingssensor, om het licht automatisch enigszins te dimmen.
- Speciale app met eenvoudige gebruikersinterface voor smartphones en tablets.

Toepassing

- Benzine- en servicestations

Maatschets



Productgegevens



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3


Productgegevens



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelspreiding armatuur	113°
Kleurweergave-index (CRI)	70
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/ Differential)	Standaard overspanningsbev eiligingsniveau
--	--

Dimbaarheid en regelsystemen

Maximaal dimniveau	10%
--------------------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, vlak
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek op schuifmontage	-
Standaard kantelhoek op zetmontage	-

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	LED128
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699817497	BGP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	LED159
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819453	BGP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819460	BGP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819484	BGP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128
8718696997581	BGP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997604	BGP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997642	BGP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997666	BGP333 LED81/740 I PRM	LED81

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten	Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations

Mini 300 LED gen3

Full						Gecorreleerde					
Order Code	Product Name	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek bui	Order Code	Product Name	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997581	BCP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	10.920 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997604	BCP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.462 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997642	BCP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
						871869997666	BCP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.462 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W	8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W	8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	75 W
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W	8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	74 W	8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W	8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W	8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	92 W	8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W	8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W			

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	Nee	8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	Nee	8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	Nee	8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Nee
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	Nee	8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	Nee	8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja	8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja	8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja	8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	Nee
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja			




Mini 300 LED gen3

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	BBP333
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699817497	BGP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	BGP333
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333
8718699819453	BGP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BGP333
8718699819460	BGP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BGP333
8718699819484	BGP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	BGP333
8718696997581	BGP333 LED159/757 I PRM	BGP333
8718696997604	BGP333 LED81/757 I PRM	BGP333
8718696997642	BGP333 LED159/740 I PRM	BGP333
8718696997666	BGP333 LED81/740 I PRM	BGP333




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865275

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865597


Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865307




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865288



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866262




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866258




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866260

Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866263



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866266

