



Skaber attraktive bybilleder

OptiSpace Pullert

OptiSpace er en kreativ pullertløsning, der gør det muligt at bygge et mere attraktivt, borgercentreret byrum ved at undgå vertikaliserings af bylandskabet. Dette og meget mere leverer OptiSpace i kombination med attraktive samlede ejeromkostninger. Ved hjælp af de forskellige styringsmuligheder kan energiforbruget reduceres, og de samlede ejeromkostninger mindskes yderligere. Takket være de optimerede lysfordelingsmuligheder kan afstanden mellem pullerterne maksimeres og dermed minimeres antallet af lyspunkter, der skal installeres. For at understøtte forskellige designskeemaer fås OptiSpace også i forskellige farver: Ultra Dark Grey er standardfarven, og andre farver er tilgængelige på forespørgsel.

Fordele

- Et diskret design, som nemt kan integreres i moderne bycentre
- Attraktive samlede ejeromkostninger
- Overholder de vigtigste nationale og internationale love i Europa

Funktioner

- Giver mulighed for ekstra afstand på op til 20 meter
- Giver et lysudbytte på op til 4.300 lumen
- IP66- og IK10-klassificeringer
- Mulighed for at vælge mellem farvetemperaturerne varm hvid eller neutral hvid
- Mulighed for at vælge mellem asymmetrisk og symmetrisk optik
- Bundplade, ekstraudstyr

Anvendelsesområder


- Parker og pladser
- Fortove og cykelstier
- Bygningsfacader og parkeringspladser

Versions




OptiSpace-BCB500

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Oplysninger om produktet



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Sort
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Produktdata	
Produktseriekode	BCB500

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27
912300060278	BCB500 LED16-4S/740 PSU II A DGR MSP CLO	LED16
912300060279	BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO	LED16
912300060280	BCB500 LED16-4S/740 PSU II S DGR MSP CLO	LED16
912300060281	BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO	LED16

Lysteknisk (1/2)

		Full		Korreleret				Full		Korreleret	
		Product	Armatur til	farvetemperatur	Farvegen			Product	Armatur til	farvetemperatur	Farvegengivelse
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	740 Neutral hvid	4000 K	70	912300060279	BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO	21° - 26° x 200°	830 Varm hvid	3000 K	80
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	740 Neutral hvid	4000 K	70	912300060280	BCB500 LED16-4S/740 PSU II S DGR MSP CLO	177°	740 Neutral hvid	4000 K	70
912300060278	BCB500 LED16-4S/740 PSU II A DGR MSP CLO	21° - 26° x 200°	740 Neutral hvid	4000 K	70	912300060281	BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO	177°	830 Varm hvid	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
	830 PSU II				
	S DGR				
	MSP CLO				

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype til brug	
			udendørs	
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4.900 lm	Symmetrisk	
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	2.400 lm	Asymmetrisk	
912300060278	BCB500 LED16-4S/740 PSU II A DGR MSP CLO	1.450 lm	Asymmetrisk	
912300060279	BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO	1.420 lm	Asymmetrisk	

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype til brug	
			udendørs	
912300060280	BCB500 LED16-4S/740 PSU II S DGR MSP CLO	1.432 lm	Symmetrisk	
912300060281	BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO	1.390 lm	Symmetrisk	

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W
912300060278	BCB500 LED16-4S/740 PSU II A DGR MSP CLO	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060279	BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO	14,7 W
912300060280	BCB500 LED16-4S/740 PSU II S DGR MSP CLO	11,3 W
912300060281	BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO	12,8 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name		Standardhældningsvinkel, stolpetop	
	Name	Optikafskærmningstype		
912300024101	BCB500	Afskærmning i	0°	
	LED56-4S/74	polykarbonat og		
	0 S DGR	højreflekterende glans-optik		
912300024103	BCB500	Afskærmning i	0°	
	LED27-4S/74	polykarbonat og		
	0 ANB14 II A DGR	højreflekterende glans-optik		
912300060278	BCB500	Skål/afskærmning i	-	
	LED16-4S/74	polykarbonat, klar		
	0 PSU II A DGR MSP CLO			
912300060279	BCB500	Skål/afskærmning i	-	
	LED16-4S/83	polykarbonat, klar		
	0 PSU II A DGR MSP CLO			



Order Code	Full Product Name		Standardhældningsvinkel, stolpetop	
	Name	Optikafskærmningstype		
912300060280	BCB500	Skål/afskærmning i	-	
	LED16-4S/74	polykarbonat, klar		
	0 PSU II S DGR MSP CLO			
912300060281	BCB500	Skål/afskærmning i	-	
	LED16-4S/83	polykarbonat, klar		
	0 PSU II S DGR MSP CLO			

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	0,5 %
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	0,5 %
912300060278	BCB500 LED16-4S/740 PSU II A DGR MSP CLO -	

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
912300060279	BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO -	
912300060280	BCB500 LED16-4S/740 PSU II S DGR MSP CLO -	
912300060281	BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO -	

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

