



Luo kauniita kaupunkiympäristöjä

OptiSpace

OptiSpace on loistava pollariratkaisu, jolla voit luoda kauniin asukaslähtöisen kaupunkimaiseman ilman korkeita valaisinpylväitä. OptiSpace on kustannustehokas ratkaisu, ja voit entisestään pienentää valaistuskustannuksia ohjauksella. Tarkoin valittujen optiikoiden ansiosta voit suurentaa pollareiden väliä, mikä vähentää vaadittujen valaisimien määrää. OptiSpacea on saatavilla vakiovärissä (Ultra Dark Grey) sekä muissa väreissä tilauksesta.

Hyödyt

- Huomaamaton malli sulautuu kauniisti erilaisiin kaupunkiympäristöihin
- Matalat kokonaiskustannukset
- EU-määräysten mukainen

Ominaisuudet

- Mahdollistaa suuren, jopa 20 m:n pylväsvälin
- Jopa 4 300 lm valovirta
- IP66- ja IK10-luokitukset
- Värilämpötila lämmin valkoinen (WW) tai neutraalin valkoinen (NW)
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen optiikka
- Saatavilla alustalisävaruste

Käyttökohteet

- Puistot ja aukiot
- Jalankulku- ja pyöräilyreitit
- Rakennusten julkisivut ja pysäköintialueet

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Mittapiirros



Mittapiirros

Tuotetiedot

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Tuotetiedot



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutral white
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattikuoppu ja korkeakiiltainen erittäin heijastava optiikka
Rungon väri	Musta
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikätunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BCB500

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Optiikka Valovirta (ulkovalaistus)
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm Symmetrinen



Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Optiikka Valovirta (ulkovalaistus)
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm Epäsymmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101

