



Segít megteremteni a vonzó belvárosi környezeteket

OptiSpace

Az OptiSpace egy kreatív terelőoszlop-megoldás, amely lehetővé teszi egy vonzóbb, polgárközpontú belvárosi tér kialakítását a városi tájkép vertikálissá tételének elkerülésével. Az OptiSpace mindezt és még többet is kínál, miközben vonzó teljes tulajdonlási költséget (TCO) biztosít befektetéséhez. A különböző vezérlési lehetőségeknek köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és tovább minimalizálhatja a teljes birtoklási költséget (TCO), a kiváló és optimalizált fényeloszlási lehetőségeknek köszönhetően pedig maximalizálhatja a lámpaoszlopok közötti távolságot, ezáltal minimalizálva a telepítendő fénypontok számát. A különböző dizájnselekciók támogatása érdekében az OptiSpace különböző színekben is kapható: az alapszín az ultra sötétszürke, más színek pedig kérésre elérhetők.

Előnyök

- Diszkrét formájával belesimul a modern belvárosi környezetekbe
- Vonzó teljes élettartam alatti költség
- Megfelel a legfontosabb nemzeti és nemzetközi, Európában érvényes előírásoknak

Szolgáltatások

- Nagy, akár 20 méteres térközöket tesz lehetővé
- Fénykibocsátása akár 4300 lumen
- IP66 és IK10 besorolás
- Meleg fehér (WW) és semleges fehér (NW) színhőmérsékletű változatokban kapható
- Választható aszimmetrikus vagy szimmetrikus optika
- Talajhoz rögzítő tartozék

Alkalmazás

- Parkok és terek
- Járdák és kerékpárutak
- Homlokzatok és parkolók

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Méretezett rajza



Méretezett rajza

Termék részletei

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Termék részletei

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Túlfeszültség- védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV- ig közös módusú túlfeszültség esetén
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát burra, fényes, magas fényvisszaverésű optika
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Az előtét meghibásodási aránya 5000 óra vetítve	0,5 %
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BCB500

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Technikai adatok



Order Code	Full Product Name	Lámpatest	Kültéri optika	
		fényeloszlása	Fényáram	típusa
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Szimmetrikus
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101

