



Skaper et attraktivt bybilde i bysentre

OptiSpace

OptiSpace er en kreativ pullertløsning som lar deg bygge et mer attraktivt, innbyggersentrisk indre byrom ved å unngå vertikaliserings av bylandskapet. OptiSpace leverer alt dette og mer, samtidig som den gir en attraktiv total eierkostnad for investeringen din. De ulike kontrollalternativene gjør det mulig å redusere energiforbruket og minimere TCO ytterligere, og takket være de utmerkede og optimaliserte lysfordelingsalternativene kan du maksimere avstanden mellom lysstolpene og dermed minimere antall lyspunkter som må installeres. For å støtte ulike designvalg er OptiSpace også tilgjengelig i forskjellige farger: Ultra Dark Grey er standardfargen, og andre farger er tilgjengelige på forespørsel.

Fordeler

- Diskret design som passer fint i moderne bysentre
- Attraktiv TCO
- Overholder viktige nasjonale og internasjonale forskrifter i Europa

Funksjoner

- Muliggjør brede mellomrom, opptil 20 meter
- Gir lyseffekt på opptil 4300 lumen
- IP66- og IK10-klassifiseringer
- Tilgjengelig i fargetemperaturene varmhvit (WW) / nøytralhvitt (NW)
- Velg mellom asymmetrisk og symmetrisk optikk
- Bakketilbehør

Søknad

- Parker og torg
- Fortau og sykkelstier
- Fasader og parkeringsanlegg

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Målskisse



Målskisse

Produkt detaljer

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Produkt detaljer



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Polykarbonatdeksel og høyreflekterende optikk med glans
Innfatningsfarge	Svart
Mekanisk støtteskottelskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BCB500

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	Utendørs	
		armatur	Lysytelse	optikktype
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symmetrisk


Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	Utendørs	
		armatur	Lysytelse	optikktype
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymmetrisk

Drift og elektronikk


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

