



# Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni światłem

## OptiSpace

OptiSpace to kreatywne rozwiązanie pozwalające na tworzenie bardziej atrakcyjnej dla obywateli przestrzeni w miastach. Różne opcje sterowania umożliwiają ograniczenie zużycia energii i zminimalizowanie całkowitych kosztów posiadania. Świetne zoptymalizowane opcje rozsyłu światła pozwalają na maksymalne zwiększenie odstępów między oprawami zmniejszając liczbę koniecznych do zamontowania punktów świetlnych. Model OptiSpace jest dostępny w różnych kolorach dopasowanych do różnej stylistyki: ciemnoszary Philips Ultra Dark Gray jest kolorem standardowym, a pozostałe są dostępne za zamówienie.

### Korzyści

- Dyskretna konstrukcja, doskonale komponująca się z nowoczesnymi przestrzeniami w centrach miast
- Niski całkowity koszt użytkowania
- Pełna zgodność z najważniejszymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami w Europie

### Cechy

- Możliwość szerokiego rozmieszczenia, do 20 metrów
- Strumień świetlny do 4300 lm
- Stopień ochrony IP66 i IK10
- Opcje temperatury barwowej ciepłej bieli (WW) i neutralnej bieli (NW)
- Wybór optyki asymetrycznej i symetrycznej
- Dodatkowe akcesoria mocujące części naziemnej

## Zastosowanie

- Parki
- Ścieżki piesze i rowerowe
- Parkingi i tereny wokół budynków

## Wersje




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

## Rysunki techniczne



Rysunki techniczne

Więcej o produkcie

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Więcej o produkcie

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



|                                                                |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne                                              |                                                                                          |
| W zestawie sterownik                                           | Tak                                                                                      |
| Wymienne źródło światła                                        | Tak                                                                                      |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego                             | 1 jednostka                                                                              |
| Service Tag                                                    | Tak                                                                                      |
| Dane techniczne oświetlenia                                    |                                                                                          |
| Barwa źródła światła                                           | 740 neutralna biel                                                                       |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)                          | 4000 K                                                                                   |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                  | 70                                                                                       |
| Sprawność świetlna w górę                                      | 0                                                                                        |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                          |                                                                                          |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)                | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym |
| Układy sterowania i ściemnianie                                |                                                                                          |
| Z możliwością przyciemniania                                   | Nie                                                                                      |
| Mechanika i korpus                                             |                                                                                          |
| Typ klosza                                                     | Poliwęglanowy klosz i błyszcząca optyka wysoko-refleksyjna                               |
| Kolor Korpusu                                                  | Czarny                                                                                   |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami                            | IK10                                                                                     |
| Kod stopnia ochrony                                            | IP66                                                                                     |
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku          | 0°                                                                                       |
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°                                                                                       |
| Certyfikaty i zastosowania                                     |                                                                                          |
| Znak CE                                                        | Tak                                                                                      |
| Oznaczenie palności                                            | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności                |
| Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)          |                                                                                          |
| Wskaźnik awaryjności sterownika przy 5000 h                    | 0,5 %                                                                                    |
| Dane techniczne produktu                                       |                                                                                          |
| Rodzina produktów                                              | BCB500                                                                                   |

Informacje ogólne

| Order Code | Full Product Name                  | Kod rodziny lamp |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 48118600   | BCB500 LED56-4S/740 S DGR          | LED56            |
| 48120900   | BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR | LED27            |

Dane techniczne oświetlenia

| Order Code | Full Product Name         | Kąt rozsyłu światła   |                   | Typ optyki zewnętrznej |
|------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|            |                           | oprawy oświetleniowej | Strumień Świetlny |                        |
| 48118600   | BCB500 LED56-4S/740 S DGR | 177°                  | 4 900 lm          | Symetryczna            |



| Order Code | Full Product Name                  | Kąt rozsyłu światła   |                   | Typ optyki zewnętrznej |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|            |                                    | oprawy oświetleniowej | Strumień Świetlny |                        |
| 48120900   | BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR | 7° - 9° x 177°        | 2 400 lm          | Asymetryczna           |

Eksplotacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name         | Zużycie energii |
|------------|---------------------------|-----------------|
| 48118600   | BCB500 LED56-4S/740 S DGR | 37,2 W          |

| Order Code | Full Product Name                  | Zużycie energii |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| 48120900   | BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR | 20 W            |

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

