



Çekici şehir içi peyzajları yaratır

OptiSpace, kentsel peyzajın dikeyleşmesini önleyerek daha çekici, vatandaş odaklı bir şehir içi mekan oluşturmanızı sağlayan yaratıcı bir bariyer çözümdür. OptiSpace tüm bunları ve daha fazlasını sunarken yatırımınız için cazip bir TCO da sağlıyor. Farklı kontrol seçenekleri sayesinde enerji tüketiminizi azaltabilir ve TCO'yu daha da düşürebilirsiniz; mükemmel ve optimize edilmiş ışık dağıtım seçenekleri sayesinde direkler arasındaki mesafeyi en üst düzeye çıkarabilir, böylece kurulması gereken ışık noktalarının sayısını en aza indirebilirsiniz. Farklı tasarım şemalarını desteklemek için OptiSpace farklı renklerde de mevcuttur: Ultra Koyu Gri standart renktir ve diğer renkler talep üzerine mevcuttur.

[BENEFITS]

- Modern şehir içi alanlarla güzelce uyum sağlayan akıllı tasarım
- Cazip Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Avrupa'daki temel ulusal ve uluslararası mevzuat ile uyumlu

[APPLICATIONS]

- Parklar ve meydanlar
- Yaya ve bisiklet yolları
- Bina önleri ve araç park yerleri

[FEATURES]


- 20 metreye kadar geniş alan sağlar
- 4300 lm'ye kadar ışık çıkışı sağlar
- IP66 ve IK10 değerlendirmeleri

- Sıcak Beyaz (WW) / Nötr beyaz (NW) renk sıcaklığı seçenekleri
- Asimetrik ve simetrik optik seçenekleri
- Topraklama bölümü aksesuarı

[VERSIONS]



OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB


[DIMENSIONALDRAWING]



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR




BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR



BCB500 LED56-4S/740 S DGR

[PRODUCTDETAILS]




OptiSpace-BCB500
-5DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-4DPP.TIF



OptiSpace Sparepart



OptiSpace-BCB500
-6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-10DPP.TIF

Genel Bilgiler

Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
--	--

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu IK10 [20 J saldırya dayanıklı]
Standart eğim açısı üstten montaj 0°
Standart devirme açısı yandan giriş 0°
Optik kapak tipi Polikarbon kapak ve şeffaf yüksek yansıtıcı optik

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti Evet

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı 0,5 %

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27


Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Optik sistem türü dış mekan
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4.900 lm	177°	Simetrik
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	4.900 lm	177°	Simetrik
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	2.400 lm	7° - 9° x 177°	Asimetrik


Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	37,2 W
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W


[POLARNORMALDIAGRAMS]



BCB500I - 912300024103



BCB500I - 912300024101



BCB500I - 912300024102