



# Створення привабливих внутрішньоміських ландшафтів

## OptiSpace

OptiSpace — це креативне рішення для стовпчиків, яке дозволяє створити більш привабливий, орієнтований на громадян простір у центрі міста, уникаючи вертикалізації міського ландшафту. OptiSpace пропонує все це та навіть більше, забезпечуючи привабливу загальну вартість володіння (TCO) для ваших інвестицій. Завдяки різним варіантам керування ви можете зменшити споживання енергії та ще більше мінімізувати сукупну вартість володіння, а завдяки чудовим та оптимізованим варіантам розподілу світла ви можете максимізувати відстань між стовпчиками, тим самим мінімізуючи кількість точок освітлення, які необхідно встановити. Для підтримки різних дизайнерських схем OptiSpace також доступний у різних кольорах: стандартним кольором є ультратемно-сірий, інші кольори доступні на запит.

### Переваги

- Скрамний дизайн, який чудово вписується в сучасний міський простір
- Приваблива загальна вартість володіння
- Відповідає основним національним і міжнародним законам у Європі

### Характеристики

- Забезпечує широку відстань до 20 метрів
- Забезпечує світловіддачу до 4300 лм
- Класи захисту IP66 і IK10
- Варіанти колірної температури теплого білого (WW) / нейтрального білого (NW).
- Можна вибрати як асиметричну, так і симетричну оптику
- Аксесуар для наземної секції

## Застосування

- Парки та площі
- Пішохідні й велосипедні доріжки
- Фасади будівель і міські паркування

## Версії




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

## Розміри



Розміри

Деталі по продукції

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Деталі по продукції

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



### Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

### Світлотехнічні

Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0

### Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі
--	--

### Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

### Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний корпус і глянцевого світловідбивальний оптичний пристрій
Колір корпусу	Чорний
Код захисту від механічного впливу	IK10
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°

### Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

### Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
---	-------

### Дані про виріб

Код сімейства продуктів	BCB500
-------------------------	--------

### Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Order Code	Full Product Name	Розширення променя світла світильника	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Симетричний



Order Code	Full Product Name	Розширення променя світла світильника	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Асиметричний

**Експлуатаційні й електричні**

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

**Полярні діаграми**



Polar Normal (separate) - BCB5001 - 912300024103

Polar Normal (separate) - BCB5001 - 912300024101

