



UniStrip G4 – Nejlepší lineární přisazené LED svítidlo ve své třídě pro venkovní pevné nebo dynamické architektonické osvětlení

UniStrip G4

UniStrip G4 je přisazené exteriérové LED svítidlo vhodné pro fasády a venkovní architektonické osvětlení. Jedna řada, která vyhoví všem vašim potřebám, včetně nasvětlování stěn, tečného osvětlení a lineárního osvětlení světlomety. Odolné mechanické a vysoce výkonné optické provedení je ideální pro osvětlení fasád budov, mostů, nadezdů a všude tam, kde je potřeba lineární osvětlovací řešení. Dostupné verze v bílých a monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé, stejně jako s volitelným řídicím rozhraním DMX s až 8 pixely (8IDs) dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

- Dostupné verze s LED s vysokým a nízkým příkonem
- Nejružnější rozptylné čočky pro všechna možná použití
- Nastavitelné konzoly a prodrátování zajišťující úplné propojení

Vlastnosti

- Šest podřad s různým příkonem od 3 do 120 W.
- Verze pro stejnosměrný nebo střídavý proud
- Úzký, střední, široký a asymetrický paprsek
- Volitelné clony proti oslnění pro lepší vizuální pohodlí

Aplikace

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí


Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Versions





159A3792




BCP381

Rozměrové výkresy



UniStrip G4

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Detaily o výrobku

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Světelně technické	
Barva světelného zdroje	Neutrální bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	80
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Barva těla	Tmavě šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Order Code	Full Product Name	Vyměnitelný světelný zdroj
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Ne
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Ne

Světelně technické

UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného	
		paprsku svítidla	Světelný tok
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	1 045 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	1 783 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného	
		paprsku svítidla	Světelný tok
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	1 292 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Číré sklo
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Číré rovné provedení

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Číré rovné provedení

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

