



UniStrip G4 - Lineært LED-overflademonteret armatur, der er bedst i sin klasse, og velegnet til faste og dynamiske arkitektoniske belysninger til udendørsbrug

UniStrip G4 er et overflademonteret LED-armatur, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. En produktlinje, der dækker alle dine behov inden for vægbelysning, strejfbelysning samt lineær projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør det ideelt til belysning af bygningsfacader, broer, overkørsler eller andre steder, der kræver en lineær belysningsløsning. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Fås med DMX-styringsmulighed med op til 8 pixels (8IDer) giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.

Fordele

- Fås i versioner med kraftige eller svage LED'er
- Forskellige spredningslinser, der kan tilpasses alle slags formål
- Justerbare beslag og ledningsgennemføring, der giver ende-til-ende forbindelse

Applications

- Broer, monumenter, facader
- Landskab
- Parker og pladser

Funktioner

- Seks underproduktlinjer med effektinterval fra 3 W til 120 W
- DC- og AC-drevne versioner

- Fås med smalle, mellemstore, brede og asymmetriske lysstråler
- Valgfri antiblændingsskærm for bedre visuel komfort


- Kun til udendørs brug

Versions


159A3792




Målskitse



BCP386 30LED 30K 24V 45 L50



BCP386 12LED 30K 24V A11 L30



BCP386 60LED 30K 24V A11 L100

Oplysninger om produktet

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo





Generelle oplysninger

Driver inkluderet Nej

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI) 80

Lyskildefarve Varm hvid

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus Mørkegrå

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkstæt]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK06 [1 J]

Optikafskærmningstype Klart glas

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	200 lm	2700 K
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	195 lm	3000 K
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	495 lm	2700 K
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	485 lm	2700 K
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	985 lm	3000 K
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W