

UniStrip G4

BCP385



UniStrip G4: la mejor luminario de montaje en superficie LED lineal en su clase para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámicas y fijas en exteriores

UniStrip G4 es una luminaria de iluminación LED apta para exteriores y de montaje sobre superficie diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. Una familia que satisface todas sus necesidades de iluminación vertical a la pared, a ras de la pared y proyección. Los diseños ópticos únicos y mecánicos duraderos la vuelven ideal para la iluminación fachadas de edificios, puentes, pasos a desnivel y cualquier aplicación que implique una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB. RGBW y blanco ajustable con opción de control DMX disponible de hasta 8 pixeles (8IDs) que le da a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una gama más amplia de conceptos y diseños ilimitados.

Beneficios

- Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia disponibles
- Varios lentes de ampliación que se adaptan a todas las aplicaciones
- Soportes ajustables y cableado continuo para una conexión integral

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Características


- Seis subfamilias con rangos de potencia desde 3 W a 120 W
- Versiones con alimentación CC y CA

- Haz estrecho, medio, ancho y asimétrico disponible
- Pantallas antirreflejos opcionales para una mayor comodidad visual
- Para uso en exteriores únicamente

Versions



159A3792




BCP381



BCP382




BCP381




BCP381


Plano de dimensiones




BCP386 30LED 30K 24V 45 L50




BCP386 60LED 30K 24V 45 L100



BCP382 36LED 30K 24V A2 L100




BCP382 9LED 30K 24V 17 L30




BCP381 24LED 30K 24V A2 L100


Detalles del producto




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	80
-------------------------------------	----

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1]]

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Color de la fuente de luz	Ampliación del haz de luz de la luminaria
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K	Blanco cálido	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K	Blanco cálido	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	515 lm	4000 K	Blanco neutro	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K	Blanco cálido	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K	Blanco cálido	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K	Blanco cálido	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	1.020 lm	4000 K	Blanco neutro	-
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	610 lm	3000 K	Blanco cálido	17° x 17°
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	2.393 lm	3000 K	Blanco cálido	16° x 35°
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	1.663 lm	3000 K	Blanco cálido	16° x 35°
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	2.584 lm	4000 K	Blanco neutro	16° x 35°

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Vidrio transparente
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Vidrio transparente
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Vidrio transparente
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Vidrio transparente
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Vidrio transparente
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Vidrio transparente
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Vidrio transparente
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Plano transparente
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Plano transparente
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Plano transparente
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Plano transparente

