



UniStrip G4 – kategóriaelső lineáris LED-es, felületre szerelhető lámpatest, kültéri rögzített és dinamikus díszvilágítási alkalmazási területekhez

UniStrip G4

Az UniStrip G4 felületre szerelhető, homlokzati és kültéri építészeti világítástechnikai alkalmazási területekre tervezett kültéri LED-es lámpatest. Egy család az összes igényt kielégíti a homlokzatvilágítás, a fényvetés és a lineáris fényárvilágítás terén is. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítások ideálissá teszik épületek homlokzatai, hidak és felüljárók megvilágítására, illetve minden olyan alkalmazási területen, ahol lineáris világítástechnikai megoldásra van szükség. Fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható, és DMX-vezérlés is rendelkezésre áll 8 pixelig (8ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

- Nagy és kis teljesítményű LED-es változatban is kapható
- Különféle szórólencsék, amelyek minden alkalmazási területhez illenek
- Állítható oszlopkarok és átmenő vezetékezés a teljes körű csatlakozásért

Szolgáltatások

- Hat alcsalád 3 W és 120 W közötti teljesítménycategóriákkal
- DC és AC tápellátású változatok
- Keskeny, közepes, széles és aszimmetrikus sugárral kapható
- Külön rendelhető káprázáskorlátozók a nagyobb vizuális kényelemért


Alkalmazás

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkerterek
- Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

Méretezett rajza



UniStrip G4

Termék részletei


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Termék részletei

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Technikai adatok	
A fényforrás színe	Semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Sötétszürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nem
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nem

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Fényáram
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	1 045 lm
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	1 020 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Fényáram
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	1 783 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	1 292 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	átlátszó üveg
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	átlátszó üveg

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Sík, átlátszó
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Sík, átlátszó

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Gyúlékonysági jelzés
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Order Code	Full Product Name	Gyúlékonysági jelzés
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

