



UniStrip G4 - Terbaik di Kelas Luminer LED Linear Pemasangan di Permukaan pada Aplikasi Pencahayaan Arsitektur Eksterior Tetap dan Dinamis

UniStrip G4 adalah luminer LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Benefits

- Tersedia LED Daya Tinggi dan Rendah
- Beragam lensa sebar yang sesuai untuk semua aplikasi
- Braket yang dapat disesuaikan dan pengkabelan through untuk koneksi ujung ke ujung

Applications

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Lanskap
- Taman dan Plaza

Features

- Enam subkelompok dengan kisaran daya 3W hingga 120W
- Versi daya DC dan AC


- Tersedia cahaya sempit, sedang, lebar, dan asimetris
- Pelindung silau opsional agar lebih nyaman di mata

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan


Versions



159A3792




BCP381




BCP381


Dimensional drawing




BCP386 30LED 30K 24V 45 L50




BCP386 12LED 30K 24V A11 L30




BCP386 60LED 40K 24V A11 L100



BCP382 36LED 30K 24V 17 L100




BCP381 12LED 30K 24V A2 L50




BCP381 24LED 30K 24V A2 L100


Product details




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo




159A3691 Detail Photo


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Informasi Umum

Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Driver tercakup	Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks rende- rasi warna (CRI)	Warna sumber cahaya	Penyebaran sinar lampu luminer
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	200 lm	2700 K	80	Warm white	-

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks rende- rasi warna (CRI)	Warna sumber cahaya	Penyebaran sinar lampu luminer
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	195 lm	3000 K	80	Warm white	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	205 lm	4000 K	80	Neutral White	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K	80	Warm white	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	495 lm	2700 K	80	Warm white	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	485 lm	2700 K	80	Warm white	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K	80	Warm white	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	515 lm	4000 K	80	Neutral White	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K	80	Warm white	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K	80	Warm white	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	985 lm	3000 K	80	Warm white	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	1.045 lm	4000 K	80	Neutral White	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K	80	Warm white	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	1.020 lm	4000 K	80	Neutral White	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	730 lm	-	-	Merah, hijau, biru dan putih	-
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	2.345 lm	3000 K	80	Warm white	17° x 17°
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	848 lm	3000 K	80	Warm white	16° x 35°
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	1.663 lm	3000 K	80	Warm white	16° x 35°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	15 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Tidak
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Tidak
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Tidak
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Tidak
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Tidak
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Tidak
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Tidak
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Tidak
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Tidak
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Tidak
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Tidak
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Tidak
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Tidak
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Tidak
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Ya
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Tidak
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Tidak

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Kaca bening
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Kaca bening
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Kaca bening
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Kaca bening
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Kaca bening
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Kaca bening
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Kaca bening
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Kaca bening
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Kaca bening
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Datar bening
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Datar bening
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Datar bening