



UniStrip G4 – Terbaik di Kelas Luminer LED Linear Pemasangan di Permukaan pada Aplikasi Pencahayaan Arsitektur Eksterior Tetap dan Dinamis

UniStrip G4

UniStrip G4 adalah luminer LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Benefits

- Tersedia LED Daya Tinggi dan Rendah
- Beragam lensa sebar yang sesuai untuk semua aplikasi
- Braket yang dapat disesuaikan dan pengkabelan through untuk koneksi ujung ke ujung

UniStrip G4

Features

- Enam subkelompok dengan kisaran daya 3W hingga 120W
- Versi daya DC dan AC
- Tersedia cahaya sempit, sedang, lebar, dan asimetris
- Pelindung silau opsional agar lebih nyaman di mata


Application

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Lanskap
- Taman dan Plaza


Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Versions





BCP381




BCP381

Dimensional drawing



UniStrip G4

Dimensional drawing



Product details


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Product details


UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Informasi Umum	
Driver tercakup	Tidak
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Tidak
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Tidak

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu		Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi	
		luminer	Warna sumber cahaya		warna (CRI)	Flux Cahaya
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Warm white	2700 K	80	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Warm white	3000 K	80	195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Neutral White	4000 K	80	205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Warm white	3000 K	80	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Warm white	2700 K	80	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Warm white	2700 K	80	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Warm white	3000 K	80	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Neutral White	4000 K	80	515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Warm white	3000 K	80	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Warm white	2700 K	80	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Warm white	3000 K	80	985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Neutral White	4000 K	80	1.045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Warm white	3000 K	80	960 lm
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Neutral White	4000 K	80	1.020 lm
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	Merah, hijau, biru dan putih	-	-	730 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Warm white	3000 K	80	2.345 lm
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Warm white	3000 K	80	848 lm
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Warm white	3000 K	80	1.663 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	15 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Tidak
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Tidak
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Tidak
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Tidak
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Tidak
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Tidak
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Tidak
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Tidak
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Tidak
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Tidak
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Tidak
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Tidak
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Tidak
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Ya
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Tidak
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Tidak

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Kaca bening
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Kaca bening
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Kaca bening
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Kaca bening
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Kaca bening
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Kaca bening

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Kaca bening
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Kaca bening
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Kaca bening
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Datar bening
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Datar bening
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Datar bening

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

