



UniStrip G4 - Eersteklas lineaire LED-verlichting voor vaste opbouwmontage buiten en dynamische architecturale verlichting

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklicht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

Voordelen

- Hoogvermogen- en laagvermogen-LED's verkrijgbaar
- Verschillende spreidingslenzen die geschikt zijn voor alle toepassingen
- Verstelbare uithouders en doorvoerbedrading voor een kop-staartverbinding

Applications

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Kenmerken

- Zes subfamilies met een vermogensbereik van 3 W tot 120 W
- Uitvoeringen met DC en AC

- Smalle, middelbrede, brede en asymmetrische bundel verkrijgbaar
- Optionele verblindingsafscherming voor meer visueel comfort


- Alleen voor buitengebruik

Versions




159A3792


Maatschets



BCP386 30LED 30K 24V 45 L50



BCP386 12LED 40K 24V A11 L30



BCP386 60LED 30K 24V 60 L100

Productgegevens

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo





Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen Nee

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI) 80

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing Donkergrijs

Beschermingsklasse IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]

IK-classificatie IK06 [1 J]

Type lichtkap Helder glas

Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleur lichtbron
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	200 lm	2700 K	Warmwit
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	195 lm	3000 K	Warmwit
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	205 lm	4000 K	Neutraalwit
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K	Warmwit
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	495 lm	2700 K	Warmwit
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	485 lm	2700 K	Warmwit
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K	Warmwit
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	515 lm	4000 K	Neutraalwit
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K	Warmwit
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K	Warmwit
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	985 lm	3000 K	Warmwit
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	1.045 lm	4000 K	Neutraalwit
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K	Warmwit
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	1.020 lm	4000 K	Neutraalwit

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W