



UniStrip G4 – Eersteklas lineaire LED-verlichting voor vaste opbouwmontage buiten en dynamische architecturale verlichting

UniStrip G4

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklicht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

Voordelen

- Hoogvermogen- en laagvermogen-LED's verkrijgbaar
- Verschillende spreidingslenzen die geschikt zijn voor alle toepassingen
- Verstelbare uithouders en doorvoerbedrading voor een kop-staartverbinding

Kenmerken

- Zes subfamilies met een vermogensbereik van 3 W tot 120 W
- Uitvoeringen met DC en AC
- Smalle, middelbrede, brede en asymmetrische bundel verkrijgbaar
- Optionele verblindingsafscherming voor meer visueel comfort




Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Maatschets



Productgegevens

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



Productgegevens

159A3731 Detail Photo



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Helder glas
Kleur behuizing	Donkergrijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Warmwit	2700 K	200 lm
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Warmwit	3000 K	195 lm
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Neutraalwit	4000 K	205 lm
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Warmwit	3000 K	490 lm
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Warmwit	2700 K	495 lm
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Warmwit	2700 K	485 lm
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Warmwit	3000 K	485 lm
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Neutraalwit	4000 K	515 lm
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Warmwit	3000 K	975 lm
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Warmwit	2700 K	985 lm
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Warmwit	3000 K	985 lm
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Neutraalwit	4000 K	1.045 lm
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Warmwit	3000 K	960 lm
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Neutraalwit	4000 K	1.020 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W

