



UniStrip G4 — oprawy liniowe LED do statycznego i dynamicznego oświetlenia architektonicznego na zewnątrz

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Korzyści

- Dostępne w wersjach LED wysokiej i niskiej mocy
- Szerokie spektrum optyk
- Regulowane uchwyty montażowe i okablowanie przelotowe

Applications

- Mosty, pomniki i fasady
- Architektura krajobrazu
- Iluminacja budynków

Cechy


- Sześć linii produktowych o mocy od 3 W do 120 W
- Wersje z zasilaniem DC i AC
- Opcjonalne akcesoria przeciwolśnieniowe do zapewnienia wyższego komfortu świetlnego
- Do użytku na zewnątrz

Wersje




159A3792


Rysunki techniczne



BCP386 30LED 27K 24V A11 L50



BCP386 12LED 27K 24V 60 L30



BCP386 60LED 30K 24V A11 L100

Więcej o produkcie

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo





Informacje ogólne

W zestawie sterownik Nie

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Ciemnoszary
 Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
 Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK06 [1 J]
 Typ klosza Szyba przezroczysta

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Światłny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	200 lm	2700 K	barwa ciepło-biała
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	195 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	205 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	495 lm	2700 K	barwa ciepło-biała
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	485 lm	2700 K	barwa ciepło-biała
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	515 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K	barwa ciepło-biała
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	985 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	1 045 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	1 020 lm	4000 K	Barwa biała neutralna

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W