



UniStrip G4 — oprawy liniowe LED do statycznego i dynamicznego oświetlenia architektonicznego na zewnątrz

UniStrip G4

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Korzyści

- Dostępne w wersjach LED wysokiej i niskiej mocy
- Szerokie spektrum optyk
- Regulowane uchwyty montażowe i okablowanie przelotowe

Cechy

- Sześć linii produktowych o mocy od 3 W do 120 W
- Wersje z zasilaniem DC i AC
- Opcjonalne akcesoria przeciwolśnieniowe do zapewnienia wyższego komfortu świetlnego




Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Architektura krajobrazu
- Iluminacja budynków

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



Więcej o produkcie

159A3731 Detail Photo



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba przezroczysta
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	Strumień Świetlny
			temperatura barwowa (Nom)	
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	barwa ciepło-biała	2700 K	200 lm
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	barwa ciepło-biała	3000 K	195 lm
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Barwa biała neutralna	4000 K	205 lm
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	barwa ciepło-biała	3000 K	490 lm
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	barwa ciepło-biała	2700 K	495 lm
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	barwa ciepło-biała	2700 K	485 lm
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	barwa ciepło-biała	3000 K	485 lm
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Barwa biała neutralna	4000 K	515 lm
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	barwa ciepło-biała	3000 K	975 lm
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	barwa ciepło-biała	2700 K	985 lm
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	barwa ciepło-biała	3000 K	985 lm
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Barwa biała neutralna	4000 K	1 045 lm
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	barwa ciepło-biała	3000 K	960 lm
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Barwa biała neutralna	4000 K	1 020 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W

