



UniStrip G4 – aparat de iluminat cu LED liniar cu montaj aparent, cel mai bun din clasa sa, pentru aplicații de iluminat exterior arhitectural fix și dinamic

UniStrip G4

UniStrip G4 este un aparat de iluminat exterior arhitectural cu LED cu montaj aparent, conceput pentru aplicații de iluminat arhitectural al fațadelor și de exterior. O familie potrivită pentru toate nevoile tale, perdele luminoase, iluminat razant și iluminat general cu un proiector liniar. Designul mecanic robust și designul optic unic îl fac să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, a podurilor, a pasajelor suspendate și pentru orice aplicații care necesită o soluție de iluminat liniar. Disponibil în culoarea alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil și cu opțiune de control DMX disponibilă cu până la 8 pixeli (8IDs), pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Beneficii

- Sunt disponibile variante cu LED-uri de mare putere și de mică putere
- Diferite lentile pentru disiparea luminii, potrivite pentru toate aplicațiile
- Suporturi reglabile și cablaj continuu pentru conectare de la un aparat de iluminat la următorul

Caracteristici

- Șase sub-familii cu intervale de putere cuprinse între 3 W și 120 W
- Variante cu alimentare cu C.C. și C.A.
- Fascicule luminoase înguste, medii, largi, foarte largi și asimetrice disponibile
- Accesorii anti-orbire opționale pentru confort vizual sporit

Cerere

- Poduri, monumente și fațade
- Peisagistică
- Parcuri și piețe


Warnings and safety

- Doar pentru uz în mediu exterior

Versions





159A3792




BCP381

Cote



UniStrip G4

Cote



Detalii produs

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4

Detalii produs

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Informații generale	
Balast inclus	Nu
Date tehnice lumină	
Culoare sursă de lumină	Alb neutru
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Gri închis
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Sursă de lumină înlocuibilă
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nu
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nu

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină	
		corp de iluminat	Flux luminos
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	1.045 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	1.783 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Sticlă transparentă
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Transparent plat

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Marcaj de inflamabilitate
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină	
		corp de iluminat	Flux luminos
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	1.292 lm

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Transparent plat

Order Code	Full Product Name	Marcaj de inflamabilitate
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

