



UniStrip G4 – Förstklassig linjär utanpåliggande LED-armatur för fasta och dynamiska arkitektoniska belysningstillämpningar utomhus

UniStrip G4 är en utanpåliggande, utomhusklassad LED-armatur avsedd för fasad- och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Ett sortiment för alla dina behov - väggbelysning, effektbelysning och även linjär strålkastarbelysning. De robusta, mekaniska och unika optiska utformningarna gör sortimentet perfekt för belysning av byggnader, fasader, broar, överfarter och alla användningsområden som kräver en linjär belysningslösning. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt samt med DMX-styrssystem med upp till 8 pixlar (8IDs) som ger arkitekter och designers friheten friheten att testa olika koncept och utformningar utan begränsningar.

Fördelar

- LED-versioner med hög och låg effekt finns tillgängliga
- Olika spridningslinser som passar för alla användningsområden
- Justerbara fästen och genomgående kabeldragning för anslutning ände till ände

Applications

- Broar, monument och fasader
- Landskap
- Parker och torg

Funktioner


- Sex undersortiment med effektintervall från 3 W till 120 W
- Versioner för både likström och växelström

- Finns i smala, medelstora, breda och asymmetriska ljusfördelningar
- Endast för utomhusbruk
- Valfria avbländare för mer visuell komfort

Versions




Måttskiss



Produktinformation

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo





Allmän information

Driftdon ingår Nej

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex 80

Ljuskällans färg Varmvit

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg Mörkgrå

Kod för kapslingsklass IP66 [Damtät, skydd mot vattenstrålar]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK06 [1 J]

Typ av optisk kåpa Klarglas

Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	200 lm	2700 K
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	195 lm	3000 K
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	495 lm	2700 K
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	485 lm	2700 K
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	985 lm	3000 K
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W