



UniStrip G4 — найкращий у своєму класі лінійний поверхневий світлодіодний світильник для зовнішнього стаціонарного та динамічного архітектурного освітлення

UniStrip G4

UniStrip G4 — це компактний архітектурний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Лінійка, яка відповідає всім вашим потребам: ефекти ополіскуючого світла й ковзаючого світла, а також лінійне заливаюче освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, які потребують лінійного освітлення. Світильник доступний у

UniStrip G4

кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Опція інтерфейсу керування DMX має роздільну здатність до 8 пікселів (8 ідентифікаторів), що надає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

- Доступні варіанти світлодіодів високої та низької потужності
- Різноманітні розсіювальні лінзи, які підходять для всіх сфер застосування
- Регульовані кронштейни і наскрізна проводка для з'єднання впритул

Характеристики

- Шість підсімейств із діапазоном потужності від 3 Вт до 120 Вт
- Варіанти з живленням від постійного та змінного струму
- Доступні вузькі, середні, широкі та асиметричні промені
- Додаткові світлозахисні екрани для більшого візуального комфорту





Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Ландшафти
- Парки та площі

Попередження та безпека


- Тільки для зовнішнього використання

Розміри



UniStrip G4

Розміри



Деталі по продукції


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Деталі по продукції

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Темний сірий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Hi
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Hi

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Розширення променю		Корельована колірна температура		Світловий потік
		світла світильника	Колір джерела світла	(ном.)		
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Теплий білий	2700 K		200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Теплий білий	3000 K		195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Нейтральний білий	4000 K		205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Теплий білий	3000 K		490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Теплий білий	2700 K		495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Теплий білий	2700 K		485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Теплий білий	3000 K		485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Нейтральний білий	4000 K		515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Теплий білий	3000 K		975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K	-	Теплий білий	2700 K		985 lm

Order Code	Full Product Name	Розширення променю		Корельована колірна температура		Світловий потік
		світла світильника	Колір джерела світла	(ном.)		
	24V 60 L100					
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Теплий білий	3000 K		985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Нейтральний білий	4000 K		1 045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Теплий білий	3000 K		960 lm
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Нейтральний білий	4000 K		1 020 lm
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Нейтральний білий	4000 K		1 783 lm
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Нейтральний білий	4000 K		1 292 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Безбарвне скло
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Безбарвне скло
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Безбарвне скло
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Безбарвне скло
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Безбарвне скло
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Безбарвне скло
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Безбарвне скло
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Безбарвне скло

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Безбарвне скло
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Безбарвне скло
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Безбарвне скло
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Безбарвне скло
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Безбарвне скло
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Безбарвне скло
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Безбарвний плаский

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

