



UniEdge - Κάντε τα όριά σας να ξεχωρίζουν

Το UniEdge είναι ένα επιφανειακής τοποθέτησης, κατάλληλο για εξωτερική χρήση και συμπαγούς μεγέθους αρχιτεκτονικό φωτιστικό LED για άκρες, σχεδιασμένο για εφαρμογές φωτισμού προσόψεων και διακόσμησης εξωτερικών χώρων. Ο στιβαρός μηχανικός και ο μοναδικός οπτικός σχεδιασμός καθιστούν το UniEdge ιδανικό για φωτισμό άκρων σε εσωτερικά κουφώματα παραθύρων και θυρών, προσόψεις κτιρίων, ορόσημα και μνημεία. Διατίθεται σε λευκό, μονοχρωματικά χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό. Μοναδικός φακός εξάπλωσης με επιλογή ελέγχου DMX που δίνει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς.

Οφέλη

- Μοναδική οπτική κατανομή 3x90° για την ανάδειξη των εσωτερικών κουφωμάτων ή των εξωτερικών άκρων των παραθύρων, των μπαλκονιών ή των πορτών.
- Συμπαγές μέγεθος, ελαφρύ βάρος και ανακλινόμενες βάσεις στήριξης.
- Μέσω καλωδίωσης για τροφοδοσία και σήμα DMX512.

Applications

- Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
- Τοπίου
- Πάρκα και πλατείες

Versions


UniEdge 4LED



Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικός σχεδιασμός και IP66 για εξωτερικές εφαρμογές
- Μοναδική οπτική κατανομή 3x90° για φωτισμό αρχιτεκτονικών άκρων
- Σχεδιασμός αποστράγγισης για μείωση της συσσώρευσης βρωμιάς και νερού
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης από -5° έως +85°
- Μέσω καλωδίωσης για τροφοδοσία και δεδομένα DMX μέσω υποδοχών IP67
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	127 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	-
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χρώμα πηγής φωτός	Θερμό λευκό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	10 W
----------------------	------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Σκληρυμένο γυαλί

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Όχι