



UniEdge – mettez les contours en valeur

UniEdge est un éclairage architectural à LED des contours, compact, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage décoratif sur façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique font d'UniEdge un éclairage idéal pour illuminer le cadre intérieur des fenêtres et des portes, les façades de bâtiment, les lieux d'intérêt touristiques et les monuments. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Lentille diffuse unique dotée de l'option de commande DMX disponible pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites.

Avantages

- Diffusion optique unique 3 x 90° pour éclairer les cadres intérieurs ou les bords extérieurs de fenêtres, de balcons ou de portes.
- Dimensions compactes, légèreté et crosses inclinables.
- Câblage traversant pour plus de puissance et un signal DMX512.

Applications

- Ponts, monuments, façades
- Espaces paysagers
- Parcs et places

Fonctions

- Conception robuste et IP66 pour des applications en extérieur
- Diffusion optique unique 3 x 90° pour illuminer les contours architecturaux
- Conception en drainage permettant de réduire la saleté et l'accumulation d'eau


- Angle d'inclinaison ajustable de -5° à +85°
- Câblage traversant pour plus de puissance et des données DMX via des connecteurs IP67
- Pour utilisation extérieure uniquement

Versions

UniEdge 4LED



Schéma dimensionnel



BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Non
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	127 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Température de couleur	Blanc chaud
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	10 W

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Gris foncé
--------------------	------------

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	--

Code de protection contre les chocs méca.	IK06 [1 J]
---	------------

Type de cache optique/de lentille	Verre trempé
-----------------------------------	--------------

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
---------------------------	--

Marquage CE	Non
-------------	-----