

DigiStreet kædelinje

BCP764



Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

DigiStreet Catenary er det nye medlem af DigiStreet Road & Street familien, som giver dig mulighed for at nyde samme lyskvalitet, karakteristiske design og fordelene ved intelligente belysningssystemer med applikationer, der kræver kædelinjer. For at understøtte initiativer inden for intelligente byer kan hele DigiStreet serien udstyres med to systemforberedte (SR) fatninger, så din by kan tilmelde sig eksisterende og fremtidige lysstyringssystemer, sensorer og applikationer såsom CityTouch fjernlysstyringssystemet. Derudover er hvert enkelt armatur unikt identificerbart takket være Service-tagget, som er baseret på QR-koder. Med en simpel scanning af QR-koden, som er placeret på indersiden af mastedøren, får du øjeblikkelig adgang til armaturkonfigurationen, hvilket gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere i hele armaturets levetid.

Fordele

- Forberedt til fremtiden: DigiStreet-kædelinjen er nem at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner umiddelbart efter installationen eller senere.
- Dedikeret linseoptik, der passer til internationale gader og veje
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele

Applications

- Trafikerede veje og hovedfærdselsårer
- Byområder
- Bycentre og større gader

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764




DigiStreet Suspended-BSP764

Målskitse



BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Funktioner

- Kædelinjeløsning i vej-og-gade-serien fra DigiStreet
- Kan udstyres med to SR-fatninger, der sikrer nem opgradering og nye funktioner
- Nem armaturidentifikation takket være Service-tagget
- L-tune-værktøj tilgængeligt
- Levetid på op til 100.000 timer ved L96 og Tq +25°C

Oplysninger om produktet



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	LED64 [LED module 6400 lm]
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	6.400 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid

Drift og el

Strømforbrug	38 W
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	10%

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09 [10 J]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Planglas

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja


Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Optiktype til brug udendørs
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Symmetrisk lysfordeling, bred 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Bred lysfordeling 10


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar normal diagrams



BTP760I - 912300023969



BTP760I - 912300023970