



Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

DigiStreet Wire Nedhængt

Philips DigiStreet Wire Nedhængt er det nyeste medlem af DigiStreet-serien til vej- og gadebelysning. Løsningen kombinerer høj belysningskvalitet, markant design og intelligent styring – optimeret til wirehængte løsninger. DigiStreet-serien er forberedt til Smart City-applikationer og kan udstyres med to System Ready (SR) fatninger, der muliggør tilslutning af både nutidens og fremtidens lysstyringssystemer, sensorer og teknologier – eksempelvis Philips CityTouch til fjernstyring af belysning. Hvert armatur er desuden udstyret med Philips Service Tag, en QR-baseret løsning, som sikrer nem identifikation og adgang til armaturets konfigurationsdata gennem hele dets levetid. Ved at scanne QR-koden – placeret indvendigt i mastedøren – får teknikeren øjeblikkelig adgang til installations- og vedligeholdelsesinformation, hvilket forenkler både service og programmering.

Fordele

- Forberedt til fremtiden: DigiStreet Wire nedhængt er nem at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner umiddelbart efter installationen eller senere.
- Dedikeret linseoptik, der passer til internationale gader og veje
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele.

Funktioner

- Wire nedhængt i vej-og-gade-serien fra DigiStreet
- Kan udstyres med to SR-fatninger, der sikrer nem opgradering og nye funktioner
- Nem identifikation af armaturet takket være Philips Service-tagget
- L-tune-værktøj tilgængeligt
- Levetid på op til 100.000 timer ved L96 og Tq +25°C

DigiStreet Wire Nedhængt

Anvendelsesområder

- Trafikerede veje og hovedfærdselsårer
- Byområder
- Bymidter og større gader

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Målskitse



Oplysninger om produktet



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif

DigiStreet Wire Nedhængt

Oplysninger om produktet



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED64
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lysstrøm	6.400 lm
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Strømforbrug	38 W
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader


Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Optiktype til brug
			udendørs
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD- SR SRT SRB	-	Symmetrisk lysfordeling, bred 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Bred lysfordeling 10


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BTP760I - 912300023969



Polar Normal (separate) - BTP760I - 912300023970

