



Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

A Philips DigiStreet Catenary a DigiStreet Road & Street termékcsalád új tagja, amely tartósodronyos megoldást igénylő alkalmazások esetén is biztosítja az azonos fényminőséget, látványos formavilágot és a hálózatalapú világítási rendszer előnyeit. Az Okosváros kezdeményezéseket támogatva a teljes DigiStreet termékcsalád két System Ready (SR) aljzattal szerelhető fel, így városa csatlakozhat a meglévő és jövőbeli vezérlőkhöz, érzékelőkhöz és alkalmazásokhoz, például a CityTouch távirányítású világításvezérlő rendszerhez. Ezenkívül minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható a QR-kódon alapuló szervizcímke segítségével. Az árbocajtó belső oldalán található QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához, így a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb a lámpatest teljes élettartama alatt.

Előnyök

- Felkészítve a jövőre: a DigiStreet Catenary egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembe helyezés után vagy később is az új CMS-csomópontokkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
- Egyedi optika, amely megfelel a nemzetközi utak és utcák kialakításához
- Szervizcímkevel van ellátva – ez egy QR-alapú azonosítórendszer, amelynek segítségével mindegyik lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat is nyújt

Applications

- Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
- Városi területek
- Városközpontok és főutak

Versions

Szolgáltatások

- Tartósodronyos megoldás a DigiStreet Road & street termékcsaládjában
- Új funkciók bevonásával történő egyszerű korszerűsítést lehetővé tevő két SR-aljzat opciója
- Könnyű lámpatest-azonosítás a szervizcímke segítségével
- Rendelkezésre áll az L-tune felület a további finomhangoláshoz
- 100 000 órás élettartam, akár L96 ($T_q = 25^\circ\text{C}$)




DigiStreet Catenary-BTP764




DigiStreet Suspended-BSP764

Méretezett rajza



BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Termék részletei



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Általános információ

Lámpacsatlád kódja	LED64 [LED module 6400 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétgységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	6 400 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
A fényforrás színe	740 semleges fehér

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	38 W
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	10%

Mechanika és tokozás

Ház színe	Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J]
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Optikai búra típusa	Síküveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen


Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Kültéri optika típusa
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Szimmetrikus széles fényeloszlás – DSW1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Széles fényeloszlás – DW10


Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar normal diagrams



BTP760I - 912300023969



BTP760I - 912300023970