



Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

DigiStreet Catenary

A Philips DigiStreet Catenary a DigiStreet Road & Street termékcsalád új tagja, amely tartósodronyos megoldást igénylő alkalmazások esetén is biztosítja az azonos fényminőséget, látványos formavilágot és a hálózatalapú világítási rendszer előnyeit. Az Okosváros kezdeményezéseket támogatva a teljes DigiStreet termékcsalád két System Ready (SR) aljzattal szerelhető fel, így városa csatlakozhat a meglévő és jövőbeli vezérlőkhöz, érzékelőkhöz és alkalmazásokhoz, például a CityTouch távirányítású világításvezérlő rendszerhez. Ezenkívül minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható a QR-kódon alapuló szervizcímke segítségével. Az árbocajtó belső oldalán található QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához, így a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb a lámpatest teljes élettartama alatt.

Előnyök

- Felkészítve a jövőre: a DigiStreet Catenary egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembe helyezés után vagy később is az új CMS-csomópontokkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
- Egyedi optika, amely megfelel a nemzetközi utak és utcák kialakításához
- Szervizcímkevel van ellátva – ez egy QR-alapú azonosítórendszer, amelynek segítségével mindegyik lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat is nyújt

Szolgáltatások

- Tartósodronyos megoldás a DigiStreet Road & street termékcsaládjában
- Új funkciók bevonásával történő egyszerű korszerűsítést lehetővé tevő két SR-aljzat opciója
- Könnyű lámpatest-azonosítás a szervizcímke segítségével
- Rendelkezésre áll az L-tune felület a további finomhangoláshoz
- 100 000 órás élettartam, akár L96 (Tq = 25 °C)

Alkalmazás

- Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
- Városi területek
- Városközpontok és főutak


Versions



DigiStreet Catenary-BTP764

DigiStreet Suspended-BSP764

Méretezett rajza



Termék részletei



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	LED64
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen

Technikai adatok

A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Fényáram	6 400 lm
Felfelé irányuló fényhányados	0

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	38 W
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Túlfeszültség- védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV- ig közös módusú túlfeszültség esetén

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	10%

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Alumínium
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez


Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Kültéri optika típusa
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Szimmetrikus széles fényeloszlás – DSW1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Széles fényeloszlás – DW10


Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja	Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023969



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023970

