

DigiStreet catenaria

BCP764



Predisponi la tua città per il futuro con DigiStreet

DigiStreet catenaria è un nuovo membro della famiglia di apparecchi d'illuminazione delle strade DigiStreet che assicura qualità della luce, design esclusivo e i vantaggi dei sistemi di illuminazione connessi in applicazioni che richiedono soluzioni catenarie. A supporto delle iniziative Smart City, l'intera gamma DigiStreet può essere dotata di due prese System Ready (SR) per consentire alla tua città di optare per controlli, sensori e applicazioni esistenti e futuri, come il sistema di gestione remota dell'illuminazione CityTouch. Inoltre, grazie al Service tag, basato sulla codifica QR, ogni apparecchio d'illuminazione è identificabile in modo univoco. Con una semplice scansione del codice QR, che si trova all'interno dello sportello del palo, si può accedere immediatamente alle informazioni sulla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici per tutta la durata dell'apparecchio d'illuminazione.

Vantaggi

- Pronta per il futuro, la soluzione DigiStreet catenaria consente di effettuare l'aggiornamento direttamente dopo l'installazione o successivamente con altri nodi CMS e sensori per aggiungere nuove funzionalità
- Ottiche dedicate per adattarsi a tutte le geometrie internazionali di strade e vie
- Dotato di un Service tag, un sistema di identificazione basato su QR Code che consente di identificare in modo univoco ciascun apparecchio per illuminazione e che fornisce informazioni sulla manutenzione, l'installazione e le parti di ricambio

Applications

- Strade a traffico veicolare e vie di accesso principali
- Applicazioni in interni
- Centri cittadini e strade principali

Versions

Caratteristiche

- Soluzione catenaria della famiglia di apparecchi per illuminazione delle strade DigiStreet
- Possibilità di applicare due prese SR per aggiungere nuove funzionalità
- Facile identificazione dell'apparecchio d'illuminazione grazie al sistema Service tag
- Disponibile tool di personalizzazione L-tune
- Durata di vita pari a 100000 ore fino a L96 a Tq +25 °C




DigiStreet Catenary-BTP764




DigiStreet Suspended-BSP764

Disegno tecnico



BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Dati del prodotto



DigiStreet_Catenary-BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-2DPP.tif

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	LED64 [LED module 6400 lm]
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Flusso luminoso	6.400 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	38 W
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	10%

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento e una gestione termica	Alluminio IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Tipo copertura ottica	Vetro piano

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì


Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Tipo di ottica aree esterne
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB -		Distribuzione simmetrica ampia DSW1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Distribuzione Larga DW10


Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar normal diagrams



BTP760I - 912300023969



BTP760I - 912300023970

