



Przygotuj swoje miasto na przyszłe innowacje dzięki oprawom DigiStreet

DigiStreet Catenary to nowy członek serii DigiStreet Road & Street, który umożliwia zastosowanie z tej samej jakości oświetlenia, wyjątkowego wzornictwa i zalet zintegrowanych systemów oświetleniowych w zastosowaniach wymagających rozwiązań zasilania sieciowego. W ramach wspierania inicjatyw Smart City, pełną gamę DigiStreet można wyposażyć w dwa gniazda System Ready (SR), dzięki czemu miasto będzie mogło korzystać z istniejących i przyszłych elementów sterujących, czujników i aplikacji, takich jak system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch. Ponadto każdą pojedynczą oprawę oświetleniową można jednoznacznie zidentyfikować dzięki znacznikowi serwisowemu, który opiera się na kodzie QR. Dzięki prostemu zeskanowaniu kodu QR umieszczonego po wewnętrznej stronie drzwi maszty uzyskujesz natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, dzięki czemu czynności konserwacyjne i programowanie stają się szybsze i łatwiejsze przez cały okres eksploatacji oprawy.

Korzyści

- Przewieszkowe oprawy DigiStreet to rozwojowe rozwiązanie, które można łatwo zmodernizować bezpośrednio po instalacji lub w późniejszym terminie o przyszłe węzły i czujniki systemu CMS, aby rozszerzyć je o nowe funkcje.
- Szeroki wybór dedykowanych elementów optycznych umożliwiający dostosowanie oświetlenia do wymagań konstrukcyjnych ulic i dróg na całym świecie
- Wyposażone w Service tag, system identyfikacyjny oparty na QR, który identyfikuje każdą oprawę oświetleniową i dostarcza informacje na temat jej utrzymania, instalacji i części zamiennych

Applications

- Ulice miejskie oraz główne drogi dojazdowe
- Zastosowania wewnętrzne
- Centra miast i główne ulice

Wersje




DigiStreet Catenary-BTP764




DigiStreet Suspended-BSP764

Rysunki techniczne



BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Cechy

- Rozwiązanie przewieszkowe w rodzinie DigiStreet do oświetlenia dróg i ulic
- Opcja wyposażenia w dwa gniazda SR zapewnia możliwość modernizacji i rozszerzenia o nowe funkcje
- Łatwa identyfikacja oprawy dzięki etykietce serwisowej
- Dostępne narzędzie L-Tune
- Trwałość: 100 000 godzin @L96 przy Tq +25°C

Więcej o produkcie



DigiStreet_Catenary-BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-2DPP.tif

Informacje ogólne

Kod rodziny lamp	LED64 [LED module 6400 lm]
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0
Strumień Świetlny	6 400 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Barwa źródła światła	740 neutralna biel

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	38 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Aluminium
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Typ klosza	Szyba płaska

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak


Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Typ optyki zewnętrznej
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Rozsył symetryczny szeroki 1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Szeroki rozsył 10


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar normal diagrams



BTP760I - 912300023969



BTP760I - 912300023970