



Przygotuj swoje miasto na przyszłość z DigiStreet

DigiStreet Catenary

Przewieszkowe oprawy DigiStreet firmy Philips to nowy członek rodziny DigiStreet. W sytuacjach wymagających zastosowania rozwiązań przewieszkowych pozwala uzyskać właściwą jakość światła, wyrazistą stylistykę i wszystkie zalety inteligentnych systemów oświetlenia. W ramach wsparcia dla inicjatyw pomagających tworzyć Smart City wszystkie produkty z rodziny DigiStreet mogą zostać wyposażone w dwa gniazda System Ready (SR), aby umożliwić późniejszą rozbudowę instalacji miejskiej o przyszłe sterowniki, czujniki i aplikacje, takie jak zdalny system zarządzania oświetleniem Philips CityTouch. Ponadto każdą oprawę można jednoznacznie zidentyfikować dzięki aplikacji Philips Service tag, której działanie opiera się na kodach QR. Po zeskanowaniu takiego kodu umieszczonego we wnęce słupowej, uzyskuje się natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, co umożliwia łatwą i szybką konserwację oraz programowanie przez cały okres jej użytkowania. Więcej informacji na stronie http://www.lighting.philips.com/main/products/digistreet#system_ready__designed_for_smart_cities

Korzyści

- Przewieszkowe oprawy DigiStreet to rozwojowe rozwiązanie, które można łatwo zmodernizować bezpośrednio po instalacji lub w przyszłości. Rozbudowa możliwa jest o gniazda i czujniki systemu CMS, aby rozszerzyć działanie o nowe funkcje.
- Szeroki wybór dedykowanych elementów optycznych umożliwiający dostosowanie oświetlenia do wszystkich spotykanych geometrii ulic i dróg
- Aplikacja Philips Service tag ułatwia identyfikację oprawy na miejscu, dzięki czemu konserwacja jest szybsza i łatwiejsza.

Cechy

- Rozwiązanie przewieszkowe w rodzinie DigiStreet do oświetlenia dróg i ulic
- Opcja wyposażenia w dwa gniazda SR zapewnia możliwość modernizacji i rozszerzenia o nowe funkcje
- Łatwa identyfikacja opraw dzięki aplikacji Philips Service tag
- Dostępne narzędzie L-Tune
- Trwałość 100 000 godzin (L90B10) lub więcej

Zastosowanie

- Ulice miejskie oraz główne drogi dojazdowe
- Miejskie przestrzenie publiczne
- Centra miast i główne ulice

Wersje




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	LED64
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Strumień Świetlny	6 400 lm
Sprawność świetlna w górę	0

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	38 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięcio wej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%

Mechanika i korpus

Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Aluminium
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności


Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Typ optyki zewnętrznej
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Rozsył symetryczny szeroki 1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Szeroki rozsył 10


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów	Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023969**



**Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023970**

