



Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

DigiStreet-upphängning

DigiStreet Catenary är en ny medlem i DigiStreet Road & Street-serien och ger dig samma ljus kvalitet, distinkta design och fördelar med anslutna belysningsystem i tillämpningar som kräver upphängningslösningar. DigiStreet-sortimentet stödjer Smart City-initiativ och kan utrustas med två systemfärdiga uttag (SR) så att din stad kan välja befintliga och framtida kontroller, sensorer och applikationer som CityTouch fjärrstyrt ljushanteringssystem. Dessutom är varje enskild armatur unik tack vare Service tag-etiketten som baseras på QR-kodning. Med en enkel skanning av QR-koden, som finns på insidan av mastluckan, får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration, vilket gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare under armaturens hela livslängd.

Fördelar

- DigiStreet Catenary är klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner
- Specialutformad optik som passar vägar och gator i olika länder
- Försedd med serviceetikett, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

Funktioner

- Upphängningslösning i DigiStreet Road & Street-serien
- Två SR-uttag för enkel uppgradering till nya funktioner som tillval
- Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag
- L-tune-verktyg finns
- Livslängd 100 000 tim upp till L96 vid Tq +25 °C

DigiStreet-upphängning

Användning

- Trafiksträckor och större påfartsvägar
- Stadsmiljöer
- Stadskärnor och huvudgator

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Måttskiss



Produktinformation



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif

DigiStreet-upphängning

Produktinformation



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

DigiStreet-upphängning

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED64
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Ljusflöde	6 400 lm
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0

Drift och elektricitet

Strömförbrukning	38 W
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Aluminium
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor


Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens	
		ljusfördelning	Optiktyp utomhus
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR	-	Bredstrålande symmetrisk
	SRT SRB		ljusfördelning 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR	52° - 7° x 151°	Bredstrålande
	SRT SRB		ljusfördelning 10


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod	Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023969



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023970

