



Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

DigiStreet-upphängning

Philips DigiStreet Catenary är ett nytt tillskott i DigiStreet Road & Street-serien. Den ger samma ljuskvalitet, distinkta design och fördelarna med anslutna belysningsystem där upphängningslösningar krävs. DigiStreet-serien har stöd för smarta stadsinitiativ och kan utrustas med två System Ready-uttag för att möjliggöra befintliga och framtida kontroller, sensorer samt användning med t.ex. det fjärrstyrda ljushanteringssystemet Philips CityTouch. Dessutom är varje enskild armatur unik tack vare Philips Service tag som baseras på QR-kod. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra under armaturens livslängd.

Fördelar

- DigiStreet Catenary är klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner
- Specialutformad optik som passar vägar och gator i olika länder
- Enklare och snabbare underhåll tack vare att armaturen kan identifieras på plats med Philips Service-tag

Funktioner

- Upphängningslösning i DigiStreet Road & Street-serien
- Två SR-uttag för enkel uppgradering till nya funktioner som tillval
- Lätt att identifiera armaturerna tack vare Philips Service Tag
- L-tune-verktyg tillgängligt
- Livslängd 100 000 tim upp till L96 vid Tq +25 °C

DigiStreet-upphängning

Användning

- Trafiksträckor och större påfartsvägar
- Stadsmiljöer
- Stadskärnor och huvudgator

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Måttskiss



Produktinformation



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif

Produktinformation



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

DigiStreet-upphängning

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED64
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Ljusflöde	6 400 lm
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0

Drift och elektricitet

Strömförbrukning	38 W
Surge Protection (Common/ Differential)	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Aluminium
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor


Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Optiktyp utomhus
		ljusfördelning	
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR	-	Bredstrålade symmetrisk ljusfördelning 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR	52° - 7° x 151°	Bredstrålade ljusfördelning 10


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod	Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023969



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023970

