




Lineární svítidla pro přímý pohled pro kreativní architektonické a mediální aplikace na fasády

UniBar je tenké, přisazené, lineární a exteriérové LED svítidlo pro přímý pohled, které je určeno na osvětlení fasád a venkovní architektury. Odolné mechanické a unikátní optické provedení je ideální pro osvětlení fasád budov, médií, mostů, nadjezdů a všude tam, kde je potřeba tenké lineární osvětlovací řešení pro přímý pohled. Rozptylné čočky pro přímý pohled, prodrátování pro koncové připojení a volitelné řídicí rozhraní DMX, u kterého je k dispozici až 10 pixelů (10IDs), dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů. K dispozici v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé.

Výhody

- LED s nízkým příkonem zajišťují plynulý a jemný rozptyl světla
- Až 10 pixelů (10ID) nabízí jednoduché a flexibilní ovládání
- Široký vyzařovací úhel pro aplikace s přímým pohledem
- Odolné provedení a stupeň krytí IP66 pro venkovní použití
- Dva druhy montážních konzolí na různé aplikace

Vlastnosti

- Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K
- Volitelná chromatičnost 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá
- Standardní délky výrobku: 300, 500 a 1000 mm
- Volitelné řídicí rozhraní DMX

Applications

- Mosty, památky, fasády
- Parky a náměstí
- Krajina

Versions



BCS340




BCS341




BCS342


Rozměrové výkresy




BCS341 60LED 27K 24V OC L100




BCS340 48LED 30K 24V OC L100



BCS341 18LED 40K 24V OC L30



BCS341 30LED 40K 24V OC L50



BCS340 24LED 30K 24V OC L50

Detaily o výrobku



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály

Barva těla	Stříbrná
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Typ optického krytu	Opálové provedení

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
-----------	-----

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Barva světelného zdroje
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	Teplá bílá
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	Teplá bílá
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	725 lm	2700 K	Teplá bílá
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K	Teplá bílá
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	770 lm	4000 K	Neutrální bílá
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	365 lm	2700 K	Teplá bílá
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	365 lm	3000 K	Teplá bílá
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	390 lm	4000 K	Neutrální bílá
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	Teplá bílá
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	215 lm	4000 K	Neutrální bílá
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1 535 lm	3000 K	Teplá bílá
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1 630 lm	4000 K	Neutrální bílá
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	765 lm	3000 K	Teplá bílá
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	815 lm	4000 K	Neutrální bílá
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	Teplá bílá
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	Neutrální bílá

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	15 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	7,5 W
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	12 W
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W