




Et lineært armatur med direkte udsyn til lyskilden til kreativ arkitektonisk brug og mediefacader

UniBar er et overflademonteret, udvendigt klassificeret og slankt lineært LED-armatur med direkte visning, der er designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. Det robuste mekaniske og unikke optiske design gør det ideelt til bygningsfacader, mediefacader, broer, overkørsler og enhver anvendelse, der kræver en slank, lineær direkte visningsbelysningsløsning. Spredningslinse med direkte udsyn til lyskilden, ledningsgennemføring til ende-til-ende-tilslutning og DMX-styringsmulighed kan fås med op til 10 pixels (10ID'er) for at give arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og design uden begrænsninger. Fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og justerbar hvid.

Fordele

- LED'er med lav effekt leverer en jævn og blød lysfordeling
- Op til 10 pixels (10ID'er) for nem og fleksibel kontrol
- Bred strålevinkel til anvendelse med direkte udsyn til lyskilde
- Robust konstruktion og IP66-klassificering til udendørs brug
- To typer monteringsbeslag, der passer til forskellige anvendelser


Applications

- Broer, monumenter, facader
- Parker og pladser
- Landskab

Funktioner

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K
- Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid
- Standardproduktlængder på 300, 500 og 1000 mm
- Fås med DMX styringsløsning


Versions



BCS340




BCS341




BCS342


Målskitse




BCS341 60LED 30K 24V OC L100




BCS340 48LED 30K 24V OC L100



BCS341 18LED 30K 24V OC L30



BCS340 24LED 30K 24V OC L50



BCS340 12LED 27K 24V OC L30

Oplysninger om produktet



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Nej
-------------------	-----

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
------------------------------	----

Lyskildefarve Varm hvid

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Sølv
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Optikafskærmningstype	Opal

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
----------	----

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1.535 lm	3000 K
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W