




Direct View Linear Leuchten für kreative Anwendungen in der Architektur und für Medienfassaden

UniBar ist eine witterungsbeständige und schlanke LED-Direktsicht-Stableuchte. Sie wurde für die Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Dank ihres stabilen mechanischen und einzigartigen optischen Designs eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Gebäude- und Medienfassaden, Brücken, Überführungen und jede Anwendung, die eine schlanke Stabbeleuchtung für direktes Licht erfordert. Dank optional erhältlicher Direktlicht-Streulinse, Durchgangsverdrahtung für End-zu-End-Anschlüsse und DMX-Steuerung mit bis zu 10 Pixel (10IDs) können Architekten und Designer aus einer breiten Palette von Konzepten auswählen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß.

Vorteile

- Gleichmäßige und weiche Lichtverteilung durch LEDs mit niedriger Leistung
- Bis zu 10 Pixel (10IDs) für eine einfache und flexible Steuerung
- Breiter Abstrahlwinkel für Anwendungen mit direkter Sicht
- Robustes Design und IP66-Zertifizierung für die Außenanwendung
- Zwei Arten von Montagehalterungen für unterschiedliche Anwendungen

Applications

- Brücken, Monumente, Fassaden
- Parkanlagen und Plätze
- Landschaftsbeleuchtung

Merkmale

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K und 4000 K
- Optional 5000K, monochromatische Farben und abstimmbares Weiß

- Standard-Produktlängen von 300, 500 und 1000 mm

- Optional mit DMX-Steuerung erhältlich

Versions





BCS340



BCS341

Abmessungsskizzen



BCS341 60LED 30K 24V OC L100

BCS340 48LED 27K 24V OC L100

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Nein

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI) 80

Farbe der Lichtquelle Warmweiß

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe Silber

Schutzart (IP) IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Schlagfestigkeit (IK) IK08 [5 J vandalismussicher]

Typ optische Abdeckung Opal

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur
8720169748897	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	565 lm	2700 K
8720169725348	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169748897	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	12 W
8720169725348	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W