




Luminarios lineales y visión directa para aplicaciones creativas de fachadas de medios y arquitectónicas

UniBar es un luminario lineal LED de visión directa, de tamaño reducido, para montaje superficial y homologada para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Su robusta mecánica y su exclusivo diseño óptico la hacen ideal para fachadas de edificios, fachadas de medios de comunicación, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación de visión directa lineal de tamaño delgado. Lente de dispersión de visión directa, cableado pasante para conexión de extremo a extremo y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para ofrecer a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Beneficios

- Los LED de bajo consumo ofrecen una distribución de iluminación uniforme y suave
- Hasta 10 píxeles (10 ID) para un flexible y fácil control
- Ángulo de haz de luz ancho para aplicación de visión directa
- Diseño duradero y clasificación IP66 para aplicaciones de exterior
- Dos tipos de soportes de montaje para adaptarse a diferentes aplicaciones

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Parques y plazas
- Paisajes

Características

- Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K
- Opcional 5,000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable


- Longitudes de versiones estándar: 300, 500 y 1,000 mm

- Disponible en opción de control DMX


Versions




Plano de dimensiones




BCS340 48LED 40K 24V OC L100



BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX



BCS340 24LED 40K 24V OC L50



BCS340 12LED 30K 24V OC L30

Detalles del producto

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Información general

Controlador incluido No

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa Plateado

Código de protección de ingreso IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK08 [5 J] protección contra vandalismo]

Tipo de cubierta óptica Ópalo

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Color de la fuente de luz
911401778842	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	565 lm	2700 K	80	Blanco cálido
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	80	Blanco cálido
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	600 lm	4000 K	80	Blanco neutro
911401778932	BCS340 24LED 27K 24V OC L50	290 lm	2700 K	80	Blanco cálido
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	80	Blanco cálido
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	305 lm	4000 K	80	Blanco neutro
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K	80	Blanco cálido
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K	80	Blanco cálido
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	155 lm	4000 K	80	Blanco neutro
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	110 lm	-	-	Rojo, verde, azul y blanco
911401703923	BCS342 120LED 27K 24V OC L100	1.535 lm	2700 K	80	Blanco cálido

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Color de la fuente de luz
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1.535 lm	3000 K	80	Blanco cálido
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1.630 lm	4000 K	80	Blanco neutro
911401704073	BCS342 60LED 27K 24V OC L50	765 lm	2700 K	80	Blanco cálido
911401704103	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	765 lm	3000 K	80	Blanco cálido
911401704133	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	815 lm	4000 K	80	Blanco neutro
911401704223	BCS342 36LED 27K 24V OC L30	480 lm	-	80	Blanco cálido
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	80	Blanco cálido
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	80	Blanco neutro

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401778842	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	12 W
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
911401778932	BCS340 24LED 27K 24V OC L50	6 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	4 W
911401703923	BCS342 120LED 27K 24V OC L100	24 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
911401704073	BCS342 60LED 27K 24V OC L50	12 W
911401704103	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	12 W
911401704133	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
911401704223	BCS342 36LED 27K 24V OC L30	7,5 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401778842	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	No
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	No
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	No
911401778932	BCS340 24LED 27K 24V OC L50	No
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	No
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	No
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	No
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	No
911401779362	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX	Sí
911401703923	BCS342 120LED 27K 24V OC L100	No
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	No
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	No
911401704073	BCS342 60LED 27K 24V OC L50	No
911401704103	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	No
911401704133	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	No
911401704223	BCS342 36LED 27K 24V OC L30	No
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	No
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	No