




## Luminarios lineales y visión directa para aplicaciones creativas de fachadas de medios y arquitectónicas

UniBar es un luminario lineal LED de visión directa, de tamaño reducido, para montaje superficial y homologada para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Su robusta mecánica y su exclusivo diseño óptico la hacen ideal para fachadas de edificios, fachadas de medios de comunicación, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación de visión directa lineal de tamaño delgado. Lente de dispersión de visión directa, cableado pasante para conexión de extremo a extremo y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para ofrecer a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

### Beneficios

- Los LED de bajo consumo ofrecen una distribución de iluminación uniforme y suave
- Hasta 10 píxeles (10 ID) para un flexible y fácil control
- Ángulo de haz de luz ancho para aplicación de visión directa
- Diseño duradero y clasificación IP66 para aplicaciones de exterior
- Dos tipos de soportes de montaje para adaptarse a diferentes aplicaciones

### Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Parques y plazas
- Paisajes

### Características

- Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K
- Opcional 5,000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable

- Longitudes de versiones estándar: 300, 500 y 1,000 mm

- Disponible en opción de control DMX

## Versions




BCS340




BCS341


## Plano de dimensiones




BCS340 48LED 30K 24V OC L100




BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX



BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX



BCS340 24LED 27K 24V OC L50



BCS340 12LED 27K 24V OC L30

### Información general

Controlador incluido No

### Mecánica y carcasa

Color de la carcasa Plateado

Código de protección de ingreso IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Tipo de cubierta óptica Ópalo

### Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

### Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name                 | Flujo luminoso | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Color de la fuente de luz  |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 911401778842 | BCS340 48LED 27K 24V OC L100      | 565 lm         | 2700 K                                        | 80                                  | Blanco cálido              |
| 911401778862 | BCS340 48LED 30K 24V OC L100      | 565 lm         | 3000 K                                        | 80                                  | Blanco cálido              |
| 911401778882 | BCS340 48LED 40K 24V OC L100      | 600 lm         | 4000 K                                        | 80                                  | Blanco neutro              |
| 911401778932 | BCS340 24LED 27K 24V OC L50       | 290 lm         | 2700 K                                        | 80                                  | Blanco cálido              |
| 911401778952 | BCS340 24LED 30K 24V OC L50       | 290 lm         | 3000 K                                        | 80                                  | Blanco cálido              |
| 911401778972 | BCS340 24LED 40K 24V OC L50       | 305 lm         | 4000 K                                        | 80                                  | Blanco neutro              |
| 911401779022 | BCS340 12LED 27K 24V OC L30       | 145 lm         | 2700 K                                        | 80                                  | Blanco cálido              |
| 911401779042 | BCS340 12LED 30K 24V OC L30       | 145 lm         | 3000 K                                        | 80                                  | Blanco cálido              |
| 911401779062 | BCS340 12LED 40K 24V OC L30       | 155 lm         | 4000 K                                        | 80                                  | Blanco neutro              |
| 911401779272 | BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX | 190 lm         | -                                             | -                                   | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401779362 | BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX | 110 lm         | -                                             | -                                   | Rojo, verde, azul y blanco |

### Operación y aspectos eléctricos

| Order Code   | Full Product Name                 | Consumo de energía |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 911401778842 | BCS340 48LED 27K 24V OC L100      | 12 W               |
| 911401778862 | BCS340 48LED 30K 24V OC L100      | 12 W               |
| 911401778882 | BCS340 48LED 40K 24V OC L100      | 12 W               |
| 911401778932 | BCS340 24LED 27K 24V OC L50       | 6 W                |
| 911401778952 | BCS340 24LED 30K 24V OC L50       | 6 W                |
| 911401778972 | BCS340 24LED 40K 24V OC L50       | 6 W                |
| 911401779022 | BCS340 12LED 27K 24V OC L30       | 3 W                |
| 911401779042 | BCS340 12LED 30K 24V OC L30       | 3 W                |
| 911401779062 | BCS340 12LED 40K 24V OC L30       | 3 W                |
| 911401779272 | BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX | 7.5 W              |
| 911401779362 | BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX | 4 W                |

## Controles y atenuación

| Order Code   | Full Product Name                 | Regulable |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 911401778842 | BCS340 48LED 27K 24V OC L100      | No        |
| 911401778862 | BCS340 48LED 30K 24V OC L100      | No        |
| 911401778882 | BCS340 48LED 40K 24V OC L100      | No        |
| 911401778932 | BCS340 24LED 27K 24V OC L50       | No        |
| 911401778952 | BCS340 24LED 30K 24V OC L50       | No        |
| 911401778972 | BCS340 24LED 40K 24V OC L50       | No        |
| 911401779022 | BCS340 12LED 27K 24V OC L30       | No        |
| 911401779042 | BCS340 12LED 30K 24V OC L30       | No        |
| 911401779062 | BCS340 12LED 40K 24V OC L30       | No        |
| 911401779272 | BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX | Sí        |
| 911401779362 | BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX | Sí        |