




Luminaires linéaires directs pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias

UniBar est un luminaire linéaire direct à LED fin, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les façades multimédia les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire direct et fin. Lentille diffuse directe, câblage traversant pour une connexion de bout en bout et option de commande DMX disponible jusqu'à 10 pixels (10IDs) pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique.

Avantages

- Les LED basse puissance offrent une distribution de lumière douce et tamisée
- Jusqu'à 10 pixels (10IDs) pour une commande simple et flexible
- Large angle d'ouverture du faisceau pour application directe
- Conception robuste et caractéristiques de projection IP66 pour les applications en extérieur
- Deux types de crosses de montage pour différentes applications

Applications

- Ponts, monuments, façades
- Parcs et places
- Espaces paysagers

Fonctions

- Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.
- 5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable


- Longueurs du produit standard : 300, 500 et 1 000 mm

- Disponible en option de commande DMX


Versions




Schéma dimensionnel




BCS341 60LED 40K 24V OC L100




BCS340 48LED 30K 24V OC L100




BCS341 18LED 30K 24V OC L30



BCS341 30LED 40K 24V OC L50



BCS340 24LED 30K 24V OC L50



BCS340 12LED 40K 24V OC L30

Détails sur le produit




BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

Informations générales

Driver inclus Non

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) 80

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Argent
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5] protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Opale

Approbation et application

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Température de couleur
8720169725331	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	Blanc chaud
8720169748903	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	600 lm	4000 K	Blanc neutre
8720169725317	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	Blanc chaud
8720169748927	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	305 lm	4000 K	Blanc neutre
8720169748934	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K	Blanc chaud
8720169748941	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K	Blanc chaud
8720169748958	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	155 lm	4000 K	Blanc neutre
8720169725348	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K	Blanc chaud
8720169725287	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	770 lm	4000 K	Blanc neutre
8720169748989	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	390 lm	4000 K	Blanc neutre
8720169520035	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	Blanc chaud
8720169749009	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	215 lm	4000 K	Blanc neutre
8719514536821	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1.535 lm	3000 K	Blanc chaud
8719514536852	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1.630 lm	4000 K	Blanc neutre
8719514537125	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	Blanc chaud
8719514537156	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	Blanc neutre

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169725331	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
8720169748903	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
8720169725317	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
8720169748927	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
8720169748934	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
8720169748941	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
8720169748958	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
8720169725348	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
8720169725287	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169748989	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
8720169520035	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
8720169749009	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
8719514536821	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
8719514536852	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
8719514537125	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
8719514537156	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W