

Luminaires linéaires directs pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias

UniBar

UniBar est un luminaire linéaire direct à LED fin, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les façades multimédia les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire direct et fin. Lentille diffuse directe, câblage traversant pour une connexion de bout en bout et option de commande DMX disponible jusqu'à 10 pixels (10IDs) pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites. Disponible en blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et blanc réglable.

Avantages

- Les LED basse puissance offrent une distribution de lumière douce et tamisée
- Jusqu'à 10 pixels (10IDs) pour une commande simple et flexible
- Large angle d'ouverture du faisceau pour application directe
- Conception robuste et caractéristiques de projection IP66 pour les applications en extérieur
- Deux types de crosses de montage pour différentes applications

UniBar


Fonctions


- Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.
- 5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable
- Longueurs du produit standard : 300, 500 et 1 000 mm
- Disponible en option de commande DMX

Application

- Ponts, monuments, façades
- Parcs et places
- Espaces paysagers

Schéma dimensionnel





Informations générales	
Driver inclus	Non
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	Blanc chaud
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Type de cache optique/de lentille	Opale
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Argent
Approbation et application	
Marquage CE	Marquage CE
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2024, mars 25 - Les données sont sujettes à changement