




Lineáris, közvetlen megvilágítású világítótest kreatív építészeti célokra és médiahomlokzatokhoz

Az UniBar felületre szerelhető, lapos, kültéri, lineáris, közvetlen sugárzású LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri világítástechnikai célokra terveztünk. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítás ideálissá teszi alkalmazását épületek és médiafelületek homlokzatán, hidakon és felüljárókon, illetve minden olyan más helyen, ahol lapos, lineáris, közvetlen sugárzású megvilágításra van szükség. Közvetlen megvilágítást biztosító szórólencsék, teljes körű csatlakozást biztosító átmenő vezetékezés és DMX-vezérlés is elérhető 10 pixelig (10ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható.

Előnyök

- A kis teljesítményű LED-ek egyenletes, lágy fényelosztást biztosítanak
- Akár 10 pixelig (10ID) az egyszerű és rugalmas vezérléshez
- Széles sugárzási szög a közvetlen megvilágításhoz
- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz
- Kétféle rögzítőbilincs a különböző felhasználási módokhoz

Applications

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Parkok és terek
- Tájkerterek

Szolgáltatások

- Alapfelszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K
- Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér
- Szabványos 300, 500 és 1000 mm-es termék hosszok
- A DMX-vezérlőfelülettel értékesített verzióban

Versions



BCS340




BCS341




BCS342


Méretezett rajza




BCS341 60LED 30K 24V OC L100




BCS340 48LED 30K 24V OC L100



BCS341 18LED 30K 24V OC L30



BCS341 30LED 30K 24V OC L50



BCS340 24LED 30K 24V OC L50


Termék részletei



BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás

Ház színe	Ezüst
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Optikai búra típusa	Opál

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
------------	------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	A fényforrás színe
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	Meleg fehér
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	Meleg fehér
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	725 lm	2700 K	Meleg fehér
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K	Meleg fehér
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	770 lm	4000 K	Semleges fehér
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	365 lm	2700 K	Meleg fehér
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	365 lm	3000 K	Meleg fehér
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	390 lm	4000 K	Semleges fehér
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	Meleg fehér
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	215 lm	4000 K	Semleges fehér
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1 535 lm	3000 K	Meleg fehér
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1 630 lm	4000 K	Semleges fehér
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	765 lm	3000 K	Meleg fehér
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	815 lm	4000 K	Semleges fehér
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	Meleg fehér
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	Semleges fehér

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	15 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	7,5 W
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	12 W
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W