

Lineáris, közvetlen megvilágítású világítótest kreatív építészeti célokra és médiahomlokzatokhoz

UniBar

Az UniBar felületre szerelhető, lapos, kültéri, lineáris, közvetlen sugárzású LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri világítástechnikai célokra terveztünk. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítás ideálissá teszi alkalmazását épületek és médiafelületek homlokzatán, hidakon és felüljárókon, illetve minden olyan más helyen, ahol lapos, lineáris, közvetlen sugárzású megvilágításra van szükség. Közvetlen megvilágítást biztosító szórólencsék, teljes körű csatlakozást biztosító átmenő vezetékezés és DMX-vezérlés is elérhető 10 pixelig (10ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható.

Előnyök

- A kis teljesítményű LED-ek egyenletes, lágy fényelosztást biztosítanak
- Akár 10 pixelig (10ID) az egyszerű és rugalmas vezérléshez
- Széles sugárzási szög a közvetlen megvilágításhoz
- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védetség kültéri alkalmazásokhoz
- Kétféle rögzítőbilincs a különböző felhasználási módokhoz

Szolgáltatások

- Alapfelszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K
- Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér
- Szabványos 300, 500 és 1000 mm-es termék hosszok
- A DMX-vezérlőfelülettel értékesített verzióban

Alkalmazás





- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Parkok és terek
- Tájkeretek

Versions




BCS340

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Opál
Ház színe	Ezüst
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet		
Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe (névleges)		Fényáram
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Meleg fehér	3000 K	565 lm
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Meleg fehér	3000 K	290 lm
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	Meleg fehér	2700 K	725 lm
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Meleg fehér	3000 K	725 lm
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Semleges fehér	4000 K	770 lm
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	Meleg fehér	2700 K	365 lm
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	Meleg fehér	3000 K	365 lm
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	Semleges fehér	4000 K	390 lm
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Meleg fehér	3000 K	205 lm
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Semleges fehér	4000 K	215 lm
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Meleg fehér	3000 K	1 535 lm
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Semleges fehér	4000 K	1 630 lm
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	Meleg fehér	3000 K	765 lm
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	Semleges fehér	4000 K	815 lm
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Meleg fehér	-	480 lm
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Semleges fehér	-	510 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W	52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W	74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	15 W	53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W	53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W	53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	12 W
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	7,5 W	53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W	53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W	53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

