




Luminer Linier Pandangan Langsung untuk Aplikasi Fasad Media dan Arsitektur Kreatif

UniBar adalah lampu pandangan langsung LED linier ramping yang dipasang di permukaan dan cocok untuk eksterior yang dirancang untuk penggunaan pencahayaan arsitektur pada fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk fasad bangunan, fasad media, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan pandangan langsung linier yang ramping. Lensa penyebaran pandangan langsung, pengkabelan through untuk koneksi end-to-end dan tersedia opsi kontrol DMX hingga 10 piksel (10ID) agar para arsitek dan desainer lebih leluasa dalam menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih yang dapat disesuaikan.

Benefits

- LED berdaya rendah memberikan distribusi cahaya mulus dan lembut
- Hingga 10 piksel (10ID) untuk kontrol yang mudah dan fleksibel
- Sudut cahaya lebar untuk aplikasi pandangan langsung
- Desain Kokoh & golongan IP66 untuk penggunaan di luar ruangan
- Dua jenis braket pemasangan untuk menyesuaikan berbagai aplikasi

Applications

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Taman dan Plaza
- Lanskap

Features

- Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K
- 5000K Opsional, Warna Monokrom, dan Putih yang Dapat Diatur


- Panjang produk standar 300, 500, dan 1000 mm

- Tersedia di pilihan kontrol DMX


Versions




Dimensional drawing




BCS340 48LED 30K 24V OC L100



BCS341 18LED 30K 24V OC L30



BCS340 24LED 30K 24V OC L50



BCS340 12LED 40K 24V OC L30

Product details

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Informasi Umum

Driver tercakup Tidak

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI) 80

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing Perak

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis IK08 [5 J perlindungan vandalisme]

Tipe penutup optik Opal

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Warna sumber cahaya
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	Warm white
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	Warm white
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K	Warm white
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K	Warm white
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	155 lm	4000 K	Neutral White
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	Warm white
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1.535 lm	3000 K	Warm white

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Warna sumber cahaya
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1.630 lm	4000 K	Neutral White
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	Warm white
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	Neutral White

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

