

Linear armaturen die direct in het zicht te gebruiken zijn voor creatieve architecturale toepassingen en mediagevels

UniBar

UniBar is een kleine, lineaire LED-lamp voor direct-zichttoepassingen en opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en architectonische verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, mediagevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een kleine, lineaire lichtoplossing voor direct zicht nodig is. Spreidingslens voor direct zicht, doorvoerbedrading voor kop-staartverbinding en DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 10 pixels (10 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit.

Voordelen

- Laagvermogen LED's hebben een soepele en zachte lichtverdeling
- Tot 10 pixels (10 ID's) voor eenvoudige en flexibele bediening
- Brede bundelhoek voor direct-zichttoepassing
- Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik
- Twee types montagebeugels voor verschillende toepassingen





Kenmerken

- Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K
- Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit
- Standaard 300, 500 en 1000 mm productlengtes
- Verkrijgbaar met DMX-regelaar

Toepassing



- Bruggen, monumenten en gevels
- Parken en pleinen
- Landschap

Maatschets



UniBar

Maatschets



Productgegevens

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen Nee

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI) 80

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap Opaal

Kleur behuizing Zilver

IK-classificatie IK08

Beschermingsklasse IP 66

Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde	
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8720169725331	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Warmwit	3000 K	565 lm
8720169748903	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	Neutraalwit	4000 K	600 lm
8720169725317	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Warmwit	3000 K	290 lm
8720169748927	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	Neutraalwit	4000 K	305 lm
8720169748934	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	Warmwit	2700 K	145 lm
8720169748941	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	Warmwit	3000 K	145 lm
8720169748958	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	Neutraalwit	4000 K	155 lm
8720169725348	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Warmwit	3000 K	725 lm
8720169725287	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Neutraalwit	4000 K	770 lm
8720169748989	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	Neutraalwit	4000 K	390 lm
8720169520035	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Warmwit	3000 K	205 lm
8720169749009	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Neutraalwit	4000 K	215 lm
8719514536821	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Warmwit	3000 K	1.535 lm
8719514536852	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Neutraalwit	4000 K	1.630 lm
8719514537125	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Warmwit	-	480 lm
8719514537156	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Neutraalwit	-	510 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169725331	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W	8720169725287	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
8720169748903	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W	8720169748989	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
8720169725317	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W	8720169520035	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
8720169748927	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W	8720169749009	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
8720169748934	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W	8719514536821	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
8720169748941	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W	8719514536852	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
8720169748958	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W	8719514537125	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
8720169725348	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W	8719514537156	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

