




Oprawy liniowe świecące światłem bezpośrednim do kreatywnych zastosowań architektonicznych i multimedialnych na elewacjach

UniBar to nabudowane smukłe oprawy liniowe LED świecące światłem bezpośrednim do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych dopuszczone do użytku zewnętrznego. Zostały opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, i oświetleniu zewnętrznym. Solidna konstrukcja mechaniczna i unikalna optyka sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlania fasad budynków, elewacji multimedialnych, mostów, wiaduktów oraz wszelkich zastosowań wymagających bezpośredniego światła ze smukłych opraw liniowych. Dedykowane układy optyczne, okablowanie przelotowe oraz opcja z interfejsem układu sterowania DMX z maks. 10 pikselami (10IDs). Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel.

Korzyści

- Diody LED o niskiej mocy zapewniają kontrolę rozsyłu światła
- Do 10 pikseli (10IDs) zapewniających łatwe i elastyczne sterowanie
- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych
- Dwa rodzaje uchwyty montażowych do różnych zastosowań

Applications

- Mosty, pomniki i fasady
- Parki i place
- Krajobraz


Cechy

- Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
- Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel

- Produkty dostępne w standardowych długościach 300, 500 i 1000 mm

- Dostępne w opcji z układem sterowania DMX

Wersje




BCS340




BCS341


Rysunki techniczne




BCS341 60LED 40K 24V OC L100




BCS340 48LED 30K 24V OC L100




BCS341 18LED 40K 24V OC L30



BCS341 30LED 40K 24V OC L50



BCS340 24LED 40K 24V OC L50



BCS340 12LED 40K 24V OC L30

Więcej o produkcie



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Nie
----------------------	-----

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
-------------------------------	----

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Srebrny
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J] ochrona przed wandalami]
Typ klosza	Opalizowany

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
---------	-----

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	600 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	305 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K	barwa ciepło-biała
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	155 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	770 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	390 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	215 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1 535 lm	3000 K	barwa ciepło-biała
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1 630 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	815 lm	4000 K	Barwa biała neutralna
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	barwa ciepło-biała
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	Barwa biała neutralna

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W